

Cavo HDMI attivo da 30m - Cavo monitor HDMI 4K ad Alta Velocità con Ethernet - Classificazione CL2 per installazione a parete - Cavo Video HDMI 1.4 per Monitor, Proiettore, TV, Display HDMI 4K 30Hz

ID prodotto: HDMM30MA



Il cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet è progettato per offrire prestazioni video e audio superiori garantendo al contempo una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi HDMI, tra cui televisori HD, ricevitori stereo, proiettori, console di gioco e altro ancora. Il cavo attivo presenta inoltre una struttura con fili più sottili per una maggiore flessibilità, che lo rende ideale per installazioni a parete.

HDMI ad alta velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz), Full HD (1920x1080p fino a 120Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Qualità di Costruzione Premium

Costruito con filo di rame 24 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore che utilizza lamina Al-Mylar e una treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Il circuito amplificatore integrato nel cavo potenzia attivamente il segnale HDMI senza necessità di alimentazione esterna. Supporta connessioni più lunghe rispetto all'HDMI standard.

Nota: questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Assicurarsi che il connettore HDMI contrassegnato con "TV" sia collegato al display, al fine di garantire che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono

marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare i dispositivi A/V ad alta definizione, quali lettori multimediali di streaming (Roku, Apple TV), console di gioco (Xbox One, PS4), lettori Blu-Ray Disc™, lettori DVD, proiettori e così via, su lunghe distanze, senza perdita di segnale

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** cavo HDMI attivo da 30m con Ethernet, supporta video 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | formato video wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- **CIRCUITO ATTIVO:** L'amplificatore attivo alimentato dal bus potenza I segnali video su distanze maggiori fino a 30m (senza alimentazione esterna), supporta spazi di colore aggiuntivi come Adobe RGB e YCC601
- **RESISTENTE:** Ideale per installazioni a muro dove è richiesto il grado di protezione CL2; guaina in PVC flessibile; schermatura in fogli di alluminio; connettori placcati oro rivestiti in metallo migliorano l'integrità del segnale eriducono le interferenze
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ad alta velocità lungo per l'uso in casa/uffici/sala riunioni/sala conferenze; Funziona con laptop/workstation professionale/soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettori/grandi display HDTV; Samsung/Sony/Apple TV
- **CARATTERISTICHE:** 30 metri; nero; HDMI 1.4b; cavo HDMI maschio-maschio; rivestimento: PVC; Schermo: Foglio di Al-Mylar con treccia; CL2 ignifugo; ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC; Nota: il cavo è unidirezionale con le etichette Source (Fonte) e Display

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
	ID chipset	Redmere - RM1691
<hr/>		
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Nota	This HDMI Cable is unidirectional with identified connectors for Source and Display. Please ensure that the HDMI connector labelled with "Display" is connected to the Display, TV, or Projector.
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	24 AWG
	Lunghezza del cavo	98.4 ft [30 m]
	OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
	Lunghezza prodotto	98.4 ft [30.0 m]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	5.0 lb [2.3 kg]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.4 in [26.5 cm]

Larghezza del Pacco 10.4 in [26.4 cm]

Altezza del Pacco 3.5 in [8.8 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.5 lb [2.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL2 attivo da
30 m - HDMI - M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.