

## Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2

ID del Producto: HDMM30MA



Este cable HDMI activo permite conexiones a una distancia de hasta 30 metros entre los dispositivos equipados con HDMI. Cumple con los requisitos de seguridad para categoría CL2, lo cual resulta ideal en instalaciones de cables en pared en entornos domésticos o de oficinas.

Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente su señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa, lo cual constituye una solución perfecta para transmisiones más largas, sin pérdida de señal.

El cable HDMI tiene clasificación de categoría CL2 para instalaciones en pared, lo cual resulta ideal en el caso de usos domésticos o de oficinas. Ahora puede configurar su equipo de cine en casa, videojuegos o audio-video con los cables ocultos de forma segura dentro de las paredes, a fin de situar sus dispositivos como sea necesario en el espacio de su oficina u hogar.

Este cable HDMI de alta calidad es compatible totalmente con las resoluciones de 1080p+ hasta 120Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, este cable Ultra HD es compatible con resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

El cable HDMM30MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios (Roku, Apple TV), consolas de videojuegos (Xbox One, PS4), reproductores Blu-Ray Disc™, reproductores de DVD, proyectores, etc., a largas distancias, sin pérdida de señal.

## Características

- Circuitos integrados de amplificador activo para conexiones a distancias más largas
- Con certificación CL2, para instalaciones en paredes
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k
- APPLICATIONS: Use this long HDMI cable for home office, conference room, office or classroom; works w/ your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projectors/large HDTV displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECS: 98.4 feet (30 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | Jacket: PVC | Shield: Al-Mylar foil w/ Braid | CL2 Fire Rated | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | 2-Year Warranty | Note: HDMI connector labelled "TV" connects to the display side

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips	Redmere - RM1691

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	98.4 ft [30 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	98.4 ft [30 m]
Peso del Producto	5.1 lb [2.3 kg]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33 cm]
Ancho de la Caja	13.2 in [33.5 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [80 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.8 lb [2.6 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de alta velocidad CL2 activo para instalación en pared, de 30m - HDMI - M/M
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

