

Höghastighets-HDMI-kabel M/M - aktiv - CL2 i väggen - 30 m

Produkt ID: HDMM30MA



Höghastighets-HDMI™-kabeln med Ethernet är utformad för att leverera överlägsen video- och ljudprestanda samtidigt som den säkerställer tillförlitlig anslutning till en mängd olika HDMI-enheter, inklusive HDTV, stereomottagare, projektorer, spelkonsoler med mera. Den aktiva kabeln har dessutom en tunnare trådkonstruktion för ökad flexibilitet vilket gör den perfekt för vägginstallationer.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz eller 4096 x 2160p vid 24 Hz), Full HD (1920 x 1080p vid upp till 120 Hz) och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

Förstklassig konstruktionskvalitet

Den här kabeln är konstruerad med 24 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Kabelns inbyggda förstärkarkretsar booster HDMI-signalen utan någon extern strömkälla. Stöder längre anslutningar än vanlig HDMI.

Obs: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se till att HDMI-kontakten märkt med "TV" är ansluten till skärmen för att vara säker på att enheten och HDMI-källan är korrekt anslutna.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut dina A/V HD-enheter som till exempel strömmande mediaspelare (Roku, Apple TV), spelkonsoler (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™-spelare, DVD-spelare, projektorer m.m. över stora avstånd utan signalförlust

Funktioner

- Inbyggt, aktivt förstärkningssystem för större avstånd
- CL2-klassad för installationer i väggen
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- APPLICATIONS: Use this long HDMI cable for home office, conference room, office or classroom; works w/ your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projectors/large HDTV displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECIFIKATIONER: 30 meter. Svart. HDMI 1.4b. HDMI-sladd hane till hane. Mantel: PVC; Skärmning: Al-Mylar-folie med flätning. CL2-brandklassad. ARC, djup färg, HDCP 1.4, CEC. Anteckning: Kabeln är enkelriktad med märkning för källa och skärm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CL2-klass
Chipset-ID	Redmere - RM1691

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Denna HDMI-kabel är enkelriktad med identifierade anslutningar för källa och skärm. Se till att HDMI-kontakten märkt med "Display" är ansluten till displayen, tv:n eller projektorn.
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	24 AWG
	Kabellängd	98.4 ft [30 m]
	Yttre kabeldiameter	0.3 in [8.5 mm]
	Produktlängd	98.4 ft [30.0 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
	Produktvikt	5.0 lb [2.3 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	10.4 in [26.5 cm]
	Package Width	10.4 in [26.4 cm]
	Paketets höjd	3.5 in [8.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.5 lb [2.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 30 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI®-kabel i väggen - HDMI - M/M

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.