

## Cable HDMI de alta velocidad 30m - Extensor HDMI Híbrido Activo con Fibra Óptica Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho

ID del Producto: HDMM30MAO



El cable HDMI óptico activo de alta velocidad (AOC), modelo HDMM30MAO, incluye conductores tanto de cobre, como de fibra óptica, siendo su fabricación más flexible y liviana, ideal para instalaciones en espacios estrechos a largas distancias, convirtiéndose en una solución perfecta para salas de conferencia, aulas, pantallas de señalización digital, etc.

El cable HDMI AOC incluye un circuito integrado de amplificación con autoalimentación a través de los puertos HDMI, lo cual permite conectar dispositivos con HDMI disponible a una distancia de hasta 30 metros, sin pérdida de la señal.

Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI (30 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conecten correctamente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores de DVD, grabadoras DVR, consolas de juegos, proyectores, etc., a distancias largas, sin pérdida de señal ni interferencias EMI.

## Características

- Alimentación a través de puertos HDMI
- Alambre de fibra óptica y cobre
- Protección contra interferencias EMI/RFI
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------



Estilo de Conector	Recto
Longitud del Cable	98.4 ft [30 m]
Longitud del Producto	98.4 ft [30.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.0 mm]
Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]

---

Información  
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.3 in [26.2 cm]
Ancho de la Caja	10.3 in [26.1 cm]
Altura de la Caja	3.2 in [81.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.4 kg]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Cable HDMI® de alta velocidad, AOC, de 30 metros
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

