

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k 30m - Rallonge hybride HDMI fibre optique active - HDMI vers HDMI - M/M

N° de produit: HDMM30MAO



Le câble optique actif HDMI à haute vitesse HDMM30MAO est doté de connecteurs en cuivre et en fibre optique, ce qui donne une construction plus souple et plus légère. Voici une solution idéale pour les installations dans les espaces étroits et sur de longues distances : pour les salles de conférence, les salles de classe, les affichages numériques, etc.

Le câble HDMI AOC comporte un circuit d'amplification intégré, auto-alimenté via les ports HDMI, vous permettant de connecter vos périphériques HDMI jusqu'à 30 mètres de distance, sans perte de signal.

Fait d'un mélange de fibre optique et de fil en cuivre, ce câble actif est moins sensible aux interférences EMI et fournit un signal audio-vidéo clair et fiable, même dans les environnements comme les centres de données, les hôpitaux, etc.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Ce câble HDMI de 30 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Ce câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Consultez les étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement branchés.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchement d'appareils audio-vidéo haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des vidéoprojecteurs, etc. sur des distances plus longues et sans perte de signal ni interférence EMI

Spécifications techniques

- Alimentation par les ports HDMI
- Fibre optique et fil en cuivre
- Protection contre les interférences EMI/RFI
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Longueur de câble	98.4 ft [30 m]
Longueur du produit	98.4 ft [30.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.3 in [26.2 cm]
Package Width	10.3 in [26.1 cm]
Package Height	3.2 in [81.0 mm]
Poids brut	3.0 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse AOC 30 m
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis