

Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k attivo a fibra ottica AOC da 30 m - M/M

ID prodotto: HDMM30MAO



Il cavo ottico HDMI® ad alta velocità attivo HDMM30MAO è caratterizzato da conduttori in rame e in fibra, offrendo una struttura più leggera e flessibile ideale per l'installazione in spazi ristretti e a distanze maggiori: la soluzione ideale per sale conferenze, aule, insegne luminose e molto altro ancora.

Il cavo HDMI AOC presenta un circuito booster integrato autoalimentato tramite porte HDMI, che consente di connettere i dispositivi compatibili con HDMI a distanze che arrivano a 30 m senza la perdita di segnale.

Costituito da rame e fibra, questo cavo attivo è più resistente alle interferenze EMI, offrendo un segnale audio e video chiaro e attendibile, persino in ambienti quali data center, ospedali ecc.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HDMI da 30 metri è dotato della garanzia StarTech.com's di 2 anni.

Nota: questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità













Applicazioni

• Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via, su distanze notevoli, senza perdita di segnale o interferenze EMI

Caratteristiche

- Alimentazione tramite porte HDMI
- Cavo in fibra ottica e rame
- Immune da EMI/RFI
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

rdware Norme di garanzia 2 Years
Norme di garanzia 2 Years
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
stazioni
Risoluzioni digitali 4K x 2K @ 30 Hz massime
massime
nnettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin)
Connettore B 1 - HDMI (19 pin)
bientale
Temperatura 0°C to 50°C (32°F to 122°F) d'esercizio
Temperatura di -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
conservazione



Caratteristiche fisiche

noicine	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Lunghezza del cavo	98.4 ft [30 m]
	Lunghezza prodotto	98.4 ft [30.0 m]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso prodotto	2.4 lb [1.1 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.3 in [26.2 cm]
	Larghezza del Pacco	10.3 in [26.1 cm]
	Altezza del Pacco	3.2 in [81.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità ottico attivo da 30 m
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.