

## 30 m Active AOC High Speed HDMI-glasvezelkabel M/M - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel

Productcode: HDMM30MAO



De HDMM30MAO actieve optische high-speed HDMI®-kabel heeft zowel koperen draden als glasvezel, waardoor een lichtere, flexibelere kabelconstructie ontstaat die bij uitstek geschikt is voor de installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden - een perfecte oplossing voor conferentieruimtes, klaslokalen, digitale reclameborden en nog veel meer.

De HDMI AOC heeft een geïntegreerd versterkercircuit dat wordt gevoed door de HDMI-poorten, waardoor u uw voor HDMI geschikte apparaten over een afstand van max. 30 meter zonder signaalverlies kunt aansluiten.

Omdat deze actieve kabel bestaat uit glasvezels en koperen draden, is hij minder gevoelig voor EMI-storingen, waardoor een helder en betrouwbaar audio-/videosignaal ontstaat zelfs in omgevingen zoals datacenters, ziekenhuizen etc.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

Deze 30 meter lange HDMI-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de HDMI-connectors om het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition A/V-apparaten zoals Blu-Ray Disc™-spelers, hdtv's, dvd-spelers, dvr's, gameconsoles, projectors etc., over langere afstanden zonder signaalverlies of EMI-storingen

## Eigenschappen

- Gevoed door HDMI-poorten
- Glasvezel en koperen draad
- EMI/RFI-immuniteit
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

---

### Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Kabellengte	98.4 ft [30 m]
Lengte product	98.4 ft [30.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.3 in [26.2 cm]
Package Width	10.3 in [26.1 cm]
Package Height	3.2 in [81.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 30 m lange, actieve optische High Speed HDMI®-kabel
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.