Cable HDMI de 91cm - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de 4K - Video UHD de 4K a 30Hz - Cable HDMI 1.4 - para Monitores, Proyectores TV HDMI Ultra HD - Cable HDMI Negro

ID del Producto: HDMM3

El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de video y audio, al tiempo que garantiza una conectividad confiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más.

Alta Velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10.2 Gbps para una transmisión de video y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 30 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y video nítida y de alta calidad con una confiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: Cable HDMI 1.4b de 91cm con Ethernet compatible con video 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz - 4096x2160p, 24Hz - 1920x1080p, 120Hz - 10,2 Gbps - Audio de 8 Canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD) - 3D

• DURADERO: Cable HDMI de alta velocidad Ultra HD 4K de 1.8 m (totalmente moldeado) con cubierta de PVC durable para una gran resistencia - El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido a la flexión repetitiva o al uso intensivo

• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Cable de 30AWG con conectores chapados en oro, y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad de la señal - Proporciona señal de mayor calidad

• APLICACIONES: Para oficinas en casa, salas de conferencias o aulas - Funciona con su ordenador portátil, estación de trabajo y barra de sonido para presentaciones a través de monitor 4K, proyector o pantalla grande - Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo

• ESPECIFICACIONES: 91cm - Negro - HDMI 1.4b - 30AWG - Conectores chapados en oro - Cubierta de PVC - Blindaje: Lámina de Al-Mylar con 65% de trenzado - ARC, Deep Color - HDCP 1.4 - CEC - Color YCC601 - Compatible con HDMI 1.4 y anteriores

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)		

	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25&degC
Características Físicas		
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
	Ancho del Producto	1.2 in [3.1 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso del Producto	2.8 oz [78.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [78.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 91 cm - HDMI -

		M/M
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.