

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 3m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

N° de produit: HDMM3M



Le câble HDMI® haute vitesse HDMM3M de 3 m comporte 2 connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable, ce câble de qualité supérieure assure une connexion HDMI vers HDMI fiable entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM3M de 3 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Remarque :Ce produit remplace le câble HDMI® haute vitesse de 3 m de StarTech.com - HDMI - M/M (HDMIMM10).

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.
- Solution pratique à un seul câble pour brancher des boîtiers décodeurs haute définition, des récepteurs A/V

Spécifications techniques

- 2 connecteurs mâles HDMI®
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Prominence

Politique de garantie	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 10ft 3m Premium Certified High Speed HDMI 1.4 Cable w/Ethernet

Matériel

Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance


Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
----------------	-----------------------------



fonctionnement

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité 60% at 25°C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [20.8 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10.8 mm]
Poids du produit	7.1 oz [202.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	0.9 in [24.0 mm]
Poids brut	7.3 oz [207.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble HDMI® haute vitesse de 3 m - HDMI - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

