

Câble HDMI 3m - Câble HDMI 4K Haut Débit avec Ethernet - Vidéo UHD 4K 30Hz - Câble HDMI 1.4 - Moniteurs, Projecteurs, Téléviseurs et Écrans Ultra HDMI - Cordon HDMI Noir - M/M

N° de produit: HDMM3M



Le câble HDMI® haute vitesse HDMM3M de 3 m comporte 2 connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Remarque :Ce produit remplace le câble HDMI® haute vitesse de 3 m de StarTech.com - HDMI - M/M (HDMIMM10).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

- Solution pratique à un seul câble pour brancher des boîtiers décodeurs haute définition, des récepteurs A/V

Spécifications techniques

- **CABLE HDMI HAUTE VITESSE** : Câble HDMI 1.4b avec Ethernet de 3 m prenant en charge les vidéos 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante de 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **DURABLE** : Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 3 mètres (entièrement moulé) avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage/les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation brutale
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 30 AWG avec connecteurs plaqués or, et blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre améliorant l'intégrité et la fiabilité du signal, offrant une meilleure qualité vidéo et audio avec ce câble HDMI 1.4
- **APPLICATIONS** : Utilisez ce câble HDMI 4K dans les bureaux à domicile, les salles de conférence, les bureaux ou les salles de classe ; fonctionne avec votre ordinateur portable, votre station de travail professionnelle et votre barre de son pour des présentations via un moniteur UHD/4K, un projecteur ou un grand écran ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 3 mètres | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 30 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine en PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec 65% de tresse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	60% at 25°C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	6.9 oz [195.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.2 cm]
Package Width	14.7 in [37.4 cm]
Package Height	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	7.1 oz [200.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse de 3 m - HDMI - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis