

3m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM3M

De 3 meter lange HDMM3M High Speed HDMI®-kabel heeft 2 (mannelijke) vergulde HDMI aansluitingen en een duurzame hoogwaardige constructie voor een betrouwbare HDMI-verbinding tussen apparaten zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMM3M HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

De digitale High Speed HDMI video- en audiokabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige componenten voor de beste high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met een hoge bandbreedte met meerkanaals digitale audio in één kabel voor een kristalheldere weergave en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Let op: Dit product geldt als vervanging voor onze 3 meter lange High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M (HDMIMM10).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.
- Een enkele handige kabel voor het aansluiten van HD audio/video-ontvangers

Eigenschappen

- Vergulde HDMI-connectoren
 - Hoogwaardige constructie
 - 2x HDMI® Mannelijke Connectoren
 - Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
-

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	60% at 25°C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.8 in [20.8 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.8 mm]
Gewicht product	7.1 oz [202.0 g]

Verpakkingsinformatie



Verpakkingsaantal	1
Package Length	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	0.9 in [24.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [207.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	3m High Speed HDMI® Kabel - HDMI - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

