

3m HDMI 2.0 Kabel, 4K High Speed HDMI Kabel met Ethernet, 4K 60Hz HDR10, UHD HDMI Kabel, M/M Gripping Connectors

Productcode: HDMM3MLP



De kabel is voorzien van HDMI-connectors die zich stevig in elke poort vastklemmen. Dit voorkomt onbedoeld loskoppelen en signaalverlies.

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Hij ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

De vastklemmende HDMI-connectors zijn ideaal voor applicaties waarbij de kabel vaak wordt bewogen of in omgevingen waar trillingen per ongeluk loskoppelingen en beeldverlies kunnen veroorzaken. Ze zijn bij uitstek geschikt voor aan de wand gemonteerde apparatuur en in situaties waarbij apparatuur vaak worden verplaatst.

Steek de connectors in de HDMI-poorten en de connectors zullen automatisch vastklikken aan de binnenkant van de poort, er zijn geen speciale schroeven of accessoires nodig. De handgrepen creëren contactdruk binnenin de poort en zorgen ervoor dat de connectoren na verloop van tijd niet losraken.

Er werd een EMI-test uitgevoerd om te garanderen dat storingen door draadloze signalen tot een minimum beperkt worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE KABEL:** 3 meter HDMI 2.0 met Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), 18Gbps bandbreedte, HDR10 voor hoog contrast ratio, Ultra wide aspect ratio, 32 Ch. multi-stream audio met 1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **HOOGWAARDIGE KABEL:** Deze Ultra HD 4K HDMI kabel met 18 Gbps bandbreedte ondersteunt 4K 60Hz (3840x2160), 3D video, HDR10 (hoge contrastverhouding), Ultrawide screens, 32-kanaals multi-stream audio met 1536 Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetrie
- **KWALITEITSCONSTRUCTIE:** 28AWG-draad met vergulde connectoren en superieure EMI-afscherming met gevlochten Al-Mylar-folie verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid, waardoor deze HDMI 2.0-kabel video en audio van hogere kwaliteit levert
- **TOEPASSINGEN:** Voor kantoor/boardrooms/klaslokalen; Sluit uw laptop/computer/HDMI-bron aan op uw TV/display/monitor/projector; Ideaal in omgevingen met veel beweging/vibratie; Samsung/Dell/HP/Acer/LG. Ondersteunt HDMI 1.4 en vroegere versies
- **SPECIFICATIES:** 3 meter | Zwart | High-speed kabel met Ethernet | HDMI Gripping Connectors Male / Male | 7,3 mm buitendiameter, 28 AWG | Mantel: PVC | EMI afscherming: Al-Mylar folie, gevlochten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
------------------------------	-------------------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
-------------	---------------------

Connector B		1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur		0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur		-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid		5% RV ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen		
Kleur		Zwart
Stijl connector		Recht
Draaddikte		28 AWG
Kabellengte		9.8 ft [3 m]
Lengte product		9.8 ft [3.0 m]
Breedte product		0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product		0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product		8.2 oz [232.0 g]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		7.8 in [19.8 cm]
Breedte Verpakking		7.7 in [19.6 cm]
Hoogte Verpakking		1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)		8.5 oz [242.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd		1 - HDMI kabel
Garantiebepalingen		

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.