

Câble Premium HDMI 2.0 Certifié avec Ethernet 50cm - Câble Ultra HD High Speed 4K 60Hz HDR10 - Cordon HDMI (Connecteurs Mâle/Male) - Écrans/TV/Affichage UHD

N° de produit: HDMM50CMP



Ce câble HDMI® haute vitesse de 50 cm a été testé en conformité avec le programme de certification de câbles HDMI de haute qualité. Cela garantit qu'il offre les fonctionnalités techniques les plus récentes proposées par les dernières spécifications HDMI, parmi lesquelles des résolutions améliorées et une protection contre les interférences EMI.

Chacun de nos câbles HDMI grande vitesse haute qualité bénéficie d'une authentification unique contre la contrefaçon. Vous êtes donc sûr d'avoir reçu un câble certifié authentique.

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4 K à 60 Hz (3840x2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma aux connexions fiables ou pour offrir un affichage numérique réaliste.

De plus, le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Ce câble a subi des essais de conformité rigoureux et il est certifié par un centre de test HDMI approuvé. Vous avez ainsi la garantie que ce câble fournira la bande passante élevée dont vous avez besoin. Un test EMI est également effectué pour vérifier que le câble réduit les interférences avec les signaux sans fil.

Ce câble permet d'acheminer deux flux vidéo, afin de pouvoir regarder deux vidéos simultanément sur le même écran. Votre écran doit prendre en charge l'affichage multiple pour pouvoir profiter des deux

flux vidéo.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

## Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Câble HDMI 2.0 Premium certifié de 50 cm avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 4096x2160p), bande passante de 18 Gbps, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, rapport d'aspect ultra large, 32 canaux audio multi-flux avec échantillonnage de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- DURABLE : Câble HDMI 4K 60Hz ultra haut débit entièrement moulé avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus aux flexions répétitives ou à une utilisation brutale ; idéal pour les environnements commerciaux
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : un fil de 34 AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre (couverture de 85 %) améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- APPLICATIONS : Idéal pour la maison/le bureau et les voyages, fonctionne avec un ordinateur, un portable, un ordinateur de bureau, une station de travail ; cordon HDMI UHD pour connecter votre téléviseur, moniteur, écran ou projecteur ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG ; Compatible avec HDMI 2.0 1080p HD et les versions HDMI précédentes
- CARACTÉRISTIQUES : 50 cm | Noir | HDMI 2.0 | Câble HDMI mâle à mâle | 34 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse 85 % | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimétrie BT.2020 | Garantie à vie

---

### Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

Performance

Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Spécifications audio	Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz

---

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humidité	0% ~ 85% HR

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.3 oz [36.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis