

Cavo HDMI 2.0 certificato Premium ad alta velocità da 50 cm - Cavo video HDMI Ultra HD 4K 60Hz HDR10 da 0.5m - Cavo HDMI con Ethernet per Monitor UHD, TV, Display - M/M

ID prodotto: HDMM50CMP



Questo cavo HDMI® ad alta velocità da 0,5 metri è stato testato in conformità con il Premium HDMI Cable Certification Program, che attesta la presenza di caratteristiche tecniche all'avanguardia conformi alle più recenti specifiche HDMI, tra cui risoluzione ottimizzata e opzioni di protezione dalle interferenze EMI.

Ogni nostro cavo HDMI ad alta velocità con certificazione Premium è provvisto di un'etichetta anti-contraffazione che garantisce l'autenticità del cavo certificato ricevuto.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un affidabile impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro test autorizzato HDMI che assicura la disponibilità di tutte funzionalità ad elevata larghezza di banda necessarie. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il cavo consente la trasmissione di due flussi video e permette quindi di poter guardare due video

contemporaneamente sullo stesso display. Per poter sfruttare i due flussi video, è necessario che il display supporti la funzionalità Multi-View.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

## Caratteristiche

- ALTE PRESTAZIONI: Cavo HDMI 2.0 Premium certificato da 50 cm con Ethernet, 4K 60Hz, larghezza di banda 18Gbps, HDR10 per alto rapporto di contrasto, Video Ultra Wide , 32 Ch. audio multi-stream con campionamento a 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- RESISTENTE: Cavo HDMI Ultra HD ad alta velocità, 4K 60Hz, rivestito in PVC resistente e flessibile per evitare lo sfilacciamento e il deterioramento dovuto alle ripetute torsioni ed all'uso intensivo; Ideale per ambienti commerciali.
- QUALITÀ: il cavo adattatore da Micro HDMI a DVI è realizzato con filo 30AWG, connettori placcati in oro e una schermatura EMI con lamina di alluminio e treccia di rame per migliorare l'integrità e l'affidabilità del segnale, video e audio di alta qualità
- APPLICAZIONI: Cavo HDMI 4K, ideale per casa/ufficio e viaggi, funziona con laptop/desktop/workstation; cavo HDMI UHD per collegare la tua TV, monitor, o proiettore; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibile con HDMI 2.0 1080p HD e versioni precedenti
- SPECIFICHE: 50 cm | Nero | HDMI 2.0 | Cavo HDMI Maschio a Maschio | 30 AWG | Guaina PVC | Schermo: Lamina di alluminio (Copertura 85%) e treccia di rame | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimetria BT.2020 | Garanzia a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

**Prestazioni**

Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz

---

**Connettore/i**

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0% ~ 85% UR

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.5 oz [42 g]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.2 cm]
Larghezza del Pacco	6.0 in [15.2 cm]

Altezza del Pacco      0.7 in [1.9 cm]

Peso spedizione  
(confezione)      1.7 oz [48.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione      1 - Cavo HDMI

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty      2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

