

Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 5m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

N° de produit: HDMM5MA



Le câble HDMI® actif haute vitesse de 5 m HDMM5MA comporte un amplificateur de signal actif intégré pour une connexion de vos appareils HDMI jusqu'à 5 m de distance, sans perte de signal.

Ce câble HDMI durable et léger est fait de fils HDMI mince - environ la moitié de l'épaisseur d'un câble HDMI 5 m ordinaire, ce qui permet une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, le câble comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4K x 2K.

Ce câble HDMI de 5 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter à l'étiquette « TV » figurant sur le connecteur HDMI de votre écran pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connexion d'appareils audio/vidéo haute définition, comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des

vidéoprojecteurs, etc. jusqu'à 5 mètres, sans perte de signal

Spécifications techniques

- Câble fin d'un diamètre extérieur de 3,6 mm
- Circuit d'amplification active intégré
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
ID du chipset	Redmere - PRA1610

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	36 AWG



Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.6 mm]
Longueur du produit	16.4 ft [5.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	3.3 oz [94.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Poids brut	3.6 oz [103.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble HDMI® haute vitesse actif 5 m - HDMI - M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

