

5m platte High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM5MFL



Deze platte High Speed HDMI™ kabel met Ethernet ondersteunt geavanceerde mogelijkheden van de High Definition Multimedia Interface, inclusief Ethernet data interconnectiviteit met compatibele HDMI apparaten. Dankzij het flat-shaft ontwerp is deze kabel de ideale oplossing voor wandinstallatie of installatie onder tapijt of langs plinten.

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 28 AWG koperdraad, vergulde connectors en EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit apparaten met HDMI® op elkaar aan, zoals LCD-tv's, LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's en DVD-spelers
- Verschillende apparaten kunnen een internetverbinding met elkaar delen (satellietontvangers, DVD-spelers, A/V-receivers, HDTV's, spelcomputers en dergelijke)
- Deze eenvoudig aan te sluiten HDMI-kabel kan als vervanging dienen voor meerdere audio- en videokabels, wat zorgt voor minder wirwar en moeite, terwijl het platte ontwerp een verzorgde installatie mogelijk maakt onder tapijt of in de wand

Eigenschappen

- Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
- Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Speed HDMI®
- Vergulde HDMI-connectoren

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	16.4 ft [5 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4 mm]
Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
Breedte product	0.4 in [1.1 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	1.1 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 5m Platte High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI - M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.