

Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 5 m avec Ethernet - 4K 60 Hz

N° de produit: HDMM5MP



Ce câble HDMI® haute vitesse de 5 mètres a été testé en conformité avec le programme de certification de câbles HDMI de haute qualité. Cela garantit qu'il offre les fonctionnalités techniques les plus récentes proposées par les dernières spécifications HDMI, parmi lesquelles des résolutions améliorées et une protection contre les interférences EMI.

Chacun de nos câbles HDMI grande vitesse haute qualité bénéficie d'une authentification unique contre la contrefaçon. Vous êtes donc sûr d'avoir reçu un câble certifié authentique.

Ce câble prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4 K à 60 Hz (3840x2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Avec des résolutions supérieures, des vitesses améliorées et des images plus nettes, vous pourrez profiter d'une meilleure expérience vidéo. Le câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer un home cinéma aux connexions fiables ou pour offrir un affichage numérique réaliste.

De plus, le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Ce câble a subi des essais de conformité rigoureux et il est certifié par un centre de test HDMI approuvé. Vous avez ainsi la garantie que ce câble fournira la bande passante élevée dont vous avez besoin. Un test EMI est également effectué pour vérifier que le câble réduit les interférences avec les signaux sans fil.

Ce câble permet d'acheminer deux flux vidéo, afin de pouvoir regarder deux vidéos simultanément sur le même écran. Votre écran doit prendre en charge l'affichage multiple pour pouvoir profiter des deux flux vidéo.

Le câble HDMM5MP bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD

Spécifications techniques

- Certification HDMI haute qualité
- Prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0
- Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz
- Prend en charge une bande passante pouvant atteindre 18 Gb/s
- Prend en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un taux de contraste étendu et d'une précision de couleurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Spécifications audio	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
Longueur du produit	16.4 ft [5 m]
Poids du produit	0.0 oz [0.5 g]

Informations
d'emballage

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]
Poids brut	1.7 oz [48 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble HDMI
-----------------------	------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

