

Cavo HDMI 2.0 certificato Premium ad alta velocità da 5m - Cavo video HDMI Ultra HD 4K 60Hz HDR10 - Cavo HDMI con Ethernet Lungo per Monitor UHD, TV, Display - M/M

ID prodotto: HDMM5MP



Questo cavo HDMI® ad alta velocità da 5 m è stato testato secondo il programma di certificazione cavi Premium HDMI. Ciò ne assicura la capacità di fornire le nuovissime funzionalità tecniche che le più recenti specifiche HDMI devono offrire, incluse risoluzioni potenziate e protezione dalle interferenze elettromagnetiche.

Ogni nostro cavo HDMI ad alta velocità con certificazione Premium è provvisto di un'etichetta anti-contraffazione che garantisce l'autenticità del cavo certificato ricevuto.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un affidabile impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro test autorizzato HDMI che assicura la disponibilità di tutte funzionalità ad elevata larghezza di banda necessarie. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il cavo consente la trasmissione di due flussi video e permette quindi di poter guardare due video contemporaneamente sullo stesso display. Per poter sfruttare i due flussi video, è necessario che il

display supporti la funzionalità Multi-View.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

## Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** Cavo HDMI 2.0 Premium certificato da 5m con Ethernet, 4K 60Hz, larghezza di banda 18Gbps, HDR10 per alto rapporto di contrasto, Video Ultra Wide , 32 Ch. audio multi-stream con campionamento a 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **RESISTENTE:** Cavo HDMI Ultra HD ad alta velocità, 4K 60Hz, rivestito in PVC resistente e flessibile per evitare lo sfilacciamento e il deterioramento dovuto alle ripetute torsioni ed all'uso intensivo; Ideale per ambienti commerciali.
- **QUALITÀ:** il cavo adattatore da Micro HDMI a DVI è realizzato con filo 30AWG, connettori placcati in oro e una schermatura EMI con lamina di alluminio e treccia di rame per migliorare l'integrità e l'affidabilità del segnale, video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K, ideale per casa/ufficio e viaggi, funziona con laptop/desktop/workstation; cavo HDMI UHD per collegare la tua TV, monitor, o proiettore; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; Compatibile con HDMI 2.0 1080p HD e versioni precedenti
- **SPECIFICHE:** 5 metri | Nero | HDMI 2.0 | Cavo HDMI Maschio a Maschio| 26 AWG | Guaina PVC | Schermo: Lamina di alluminio (Copertura 85%) e treccia di rame | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimetria BT.2020 | Garanzia a vita

---

### Hardware

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia     | Lifetime                              |
| Placcatura connettori | Oro                                   |
| Tipo guaina cavo      | PVC - Polyvinyl Chloride              |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

---

Prestazioni

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz                  |
| Specifiche audio             | Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate |

Connettore/i

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Connettore A | 1 - HDMI (19 pin) |
| Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) |

Ambientale

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Temperatura di conservazione | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Umidità                      | 0% ~ 85% UR                 |

Caratteristiche fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Stile connettori   | Dritto            |
| Diametro filo      | 26 AWG (0.404 mm) |
| Lunghezza del cavo | 16.4 ft [5 m]     |
| Lunghezza prodotto | 16.4 ft [5 m]     |
| Peso prodotto      | 0.0 oz [0.5 g]    |

Informazioni confezione

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione          | 1                 |
| Lunghezza Confezione         | 8.5 in [21.6 cm]  |
| Package Width                | 9.5 in [24.2 cm]  |
| Package Height               | 1.6 in [4.1 cm]   |
| Peso spedizione (confezione) | 15.5 oz [438.0 g] |

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Cavo HDMI

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.