

Cavo HDMI 4K con Ethernet ad Alta Velocità da 2m, 4K30Hz, Cavo Monitor HDMI 1.4, 10,2 Gbps, Cavo HDMI UHD per Display, TV e Proiettori

ID prodotto: HDMM6



Il cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet è progettato per offrire prestazioni video e audio superiori, garantendo al contempo una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi HDMI, tra cui televisori HD, ricevitori stereo, proiettori, console di gioco e altro ancora.

HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz), Full HD (1920x1080p fino a 120Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Qualità Costruttiva Premium

Realizzato con filo di rame 30 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

Caratteristiche

- CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** Cavo HDMI 1.4b da 1,8m con Ethernet, video 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2 Gbps, Formato Video Wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- RESISTENTE:** Cavo HDMI Ultra HD 4K ad alta velocità da 1.8m; Rivestito in resistente e flessibile PVC per garantire lo scarico della trazione e ridurre lo sfilacciamento e I danni dovuti alle ripetute torsioni; Ideale per ambienti commerciali
- COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo HDMI 1.4 da 28AWG con connettori placcati in oro e schermatura EMI con lamina in Al-Mylar e rame intrecciato che migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, offrendo una qualità video e audio superiore
- APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ideale per casa/ufficio/sale conferenze/aula, funziona con laptop, workstation professionale e soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettore o display di grandi dimensioni; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPECIFICHE:** 1,8m - Nero - HDMI 1.4b - Cavo HDMI M/M - 28AWG - Connatori placcati in oro - Guaina in PVC - Schermatura: alluminio e rame (Copertura 65%) - ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC - YCC601 Color - Supporta HDMI 1.4 e precedenti

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0 to 50°C (32 to 122°F)

Temperatura di conservazione -20 to 70°C (-4 to 158°F)

Umidità 0% ~ 95% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza del cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 5.2 oz [147.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 8.2 in [20.8 cm]

Larghezza del Pacco 7.8 in [19.7 cm]

Altezza del Pacco 1.1 in [2.7 cm]

Peso spedizione (confezione) 5.0 oz [142.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 1,8 m - HDMI - M/M

confezione

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

