

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 7m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

N° de produit: HDMM7M



Le câble HDMI® haute vitesse HDMM7M de 7 m comporte 2 connecteurs HDMI (mâles) plaqués or. De fabrication durable, ce câble de qualité supérieure assure une connexion HDMI vers HDMI fiable entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo, des projecteurs et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM7M de 7 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

- Solution pratique à un seul câble pour brancher des boîtiers décodeurs haute définition, des récepteurs A/V

Spécifications techniques

- 2 connecteurs mâles HDMI®
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel

| | |
|---------------------------|--|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Placage du connecteur | Or |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

Performance

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Résolutions numériques max. | 4K x 2K @ 30 Hz |
|-----------------------------|-----------------|

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-------------------|
| Connecteur A | HDMI (19 broches) |
| Connecteur B | HDMI (19 broches) |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Style de connecteur | Droit |
| Calibre du fil | 24 AWG |
| Longueur de câble | 23.0 ft [7 m] |
| Longueur du produit | 23.0 ft [7.0 m] |



| | |
|--------------------|-------------------|
| Largeur du produit | 0.8 in [20.0 mm] |
| Hauteur du produit | 0.4 in [10.7 mm] |
| Poids du produit | 27.5 oz [780.0 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Package Length | 13.0 in [33.0 cm] |
| Package Width | 10.0 in [25.5 cm] |
| Package Height | 2.4 in [60.0 mm] |
| Poids brut | 28.2 oz [800.0 g] |

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble HDMI® haute vitesse de 7 m - HDMI - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

