

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M

ID prodotto: HDMM7M



Il cavo HDMI® ad alta velocità da 7 metri HDMM7M presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro e una robusta struttura di alta qualità che consente un affidabile collegamento HDMI a HDMI tra dispositivi quali lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

- Una vantaggiosa soluzione a cavo singolo per il collegamento di decoder e ricevitori A/V ad alta definizione

Caratteristiche

- 2 connettori HDMI® maschi
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0 to 95% (senza condensa) a 25°C

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza del cavo	23.0 ft [7 m]
OD cavo	0.4 in [10 mm]
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	27.5 oz [780.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.4 in [6.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 7 m - HDMI - M/M
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.