

Cavo HDMI 2.0 4K da 2 m - Cavo premium HDMI Ultra HD 4K 60Hz ad alta velocità con Ethernet - HDR10, ARC - Cavo video certificato HDMI UHD per monitor/TV/Display - M/M

ID prodotto: HDMMV2M



Questo cavo HDMI 2.0 ad alta velocità da 1 m con certificazione Premium è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Tutte le funzioni più recenti offerte dalla tecnologia HDMI 2.0

Il cavo 4K ad alte prestazioni supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), larghezze di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con le tecnologie HDR10 (High Dynamic Range) e Dolby Vision, che assicurano colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Inoltre, la tecnologia ARC (Audio Return Channel) offre fino a 32 canali audio digitali 5.1 e 7.1 non compressi per supportare DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® per un suono di alta qualità.

Immagini più nitide, una velocità maggiore, alta risoluzione e un audio cristallino concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori prestazioni HDMI 4K oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un eccellente impianto di home theater.

Il cavo funziona con tutti i dispositivi "4K Ready" ed è anche retrocompatibile con le precedenti specifiche HDMI.

Collegamenti di qualità superiore con certificazione Premium High Speed

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro di test autorizzato HDMI, che accerta il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali

wireless.

Caratteristiche principali del cavo

Foglio in alluminio-myler con schermatura a treccia per migliorare la protezione dalle interferenze elettromagnetiche

Serracavo e guaina in TPE flessibile di lunga durata (il TPE è atossico e privo di alogenzi per la sostenibilità ambientale)

Caratteristiche principali del connettore

I connettori placcati in oro anticorrosione garantiscono una qualità video superiore e una maggiore affidabilità

Testato per resistere a più di 10.000 inserimenti

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI certificato Premium ad alta velocità da 2m con Ethernet; 4K 60 Hz (3840x2160), larghezza di banda di 18 Gbps, HDR10, formato ultrawide, audio a 32 canali (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, colorimetria BT.2020, video 3D
- **CAVO HDMI 2.0 PREMIUM:** il cavo HDMI Ultra HD 4K a 60 Hz è progettato per migliorare la stabilità del segnale; riduzione delle interferenze EMI e miglior segnale grazie a connettori placcati in oro anticorrosione racchiusi in alluminio pressofuso
- **RESISTENTE:** testato per resistere a più di 10.000 inserimenti e 600 cicli di piegatura a 120°; durevole guaina in TPE atossico, privo di alogenzi e certificato RoHS; serracavo in TPE che assorbe le sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature
- **APPLICAZIONI:** ideale per casa, ufficio e in viaggio, funziona con laptop/desktop/PC/workstation; cavo HDMI UHD per TV/monitor/display/proiettore; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; compatibile con HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD e versioni HDMI precedenti
- **SPECIFICHE:** 2 metri | HDMI 2.0 M/M | Certificato Premium | Cavo ad alta velocità con Ethernet | Diametro esterno 6 mm (0,05 mm²) | Guaina: TPE | Schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI): foglio in alluminio-myler intrecciato | Garanzia a vita

 Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0b
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Lunghezza max cavo	6.6 ft [2 m]
Risoluzioni digitali massime	4K a 60 Hz 3840x2160
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0% ~ 85% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.2 in [6 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	3.9 oz [110.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.2 in [20.9 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.5 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [124.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo premium HDMI high speed
--------------------------	----------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.