

2m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel - High Speed Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel met Ethernet - HDR10, ARC - UHD HDMI Video - Voor UHD Schermen, TVs, Monitors - M/M

Productcode: HDMMV2M



Deze 1 m Premium High-Speed HDMI 2.0 gecertificeerde kabel is bestand tegen de dagelijkse belasting van het aansluiten van uw HDMI apparaten. Deze duurzame kabel, die aan extreme slijtagetesten werd onderworpen, is een must voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

Ervaar het nieuwste dat HDMI 2.0 te bieden heeft

Deze high-performance 4K kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. De kabel ondersteunt ook HDR10 (High Dynamic Range) en Dolby Vision voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Daarnaast beschikt ARC (Audio Return Channel) over maximaal 32 niet-gecomprimeerde 5.1 en 7.1 digitale audiokanalen ter ondersteuning van DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® voor een hoogwaardig geluid.

Met hogere resoluties, hogere snelheden, scherpere beelden en een kristalheldere audio kunt u genieten van een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI 4K performance die momenteel beschikbaar is. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Deze kabel werkt met alle voor 4K geschikte apparaten en is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties.

Zorg voor uitstekende verbindingen met Premium High Speed certificering

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum zodat de belofte, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies gegarandeerd worden ondersteund. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te

garanderen.

Belangrijkste kabelkenmerken

Verbeterde EMI-bescherming dankzij aluminium-mylar folie met vlechtwerk

Duurzame flexibele TPE mantel en trekontlasting (TPE is niet-giftig en halogeenvrij voor ecologische duurzaamheid)

Belangrijkste connectorkenmerken

Corrosievrije vergulde connectors zorgen voor uitstekende videokwaliteit en meer betrouwbaarheid

Getest en bestand tegen 10.000+ keer aansluiten

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HOOGWAARDIGE KABEL:** 2 m Premium gecertificeerde high-speed HDMI kabel met Ethernet ondersteunt 4K 60Hz (3840x2160), 18 Gbps bandbreedte, HDR10, ultra wide beeldverhouding, 32-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, BT.2020 colorimetrie, 3D video
- **PREMIUM HDMI 2.0 KABEL:** Ultra HD 4K 60Hz HDMI kabel is ontworpen en vervaardigd om de signaalintegriteit te verbeteren; met corrosiebestendige vergulde connectors in een gegoten aluminium omhulsel ter voorkoming van signaaldegradatie door EMI
- **DUURZAAM:** Getest en bestand tegen 10.000+ keer aansluiten en 600+ keer buigen (120°); duurzame en buigzame TPE mantel met gegoten trekontlasting; TPE is niet-giftig, halogeenvrij en RoHS gecertificeerd voor ecologische duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor/onderweg; geschikt voor computer/laptop/desktop/pc/werkstation; UHD HDMI kabel voor de aansluiting van uw TW/monitor/scherm/projector; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD en eerdere versies
- **SPECIFICATIES:** 2m | HDMI 2.0 | Premium Certified HDMI kabel | high-speed kabel met Ethernet | HDMI mannelijk naar mannelijk | 6 mm buitendiameter, 30 AWG | mantel: TPE | EMI-afscherming: Al-Mylar folie, gevlochten | levenslange garantie van StarTech.com

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0b
Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
Maximale kabellengte	6.6 ft [2 m]
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz 3840x2160
Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid	0%RV ~ 85%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [6 mm]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	3.9 oz [110.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.2 in [20.9 cm]
Breedte Verpakking	7.7 in [19.5 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [124.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - High Speed HDMI kabel - 1 m
-------------	---------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.