

Cable de 3m HDMI 2.0 Certificado Premium - Cable HDMI con Ethernet de Alta Velocidad Ultra HD 4K 60Hz - HDR10, ARC - Cable de Vídeo HDMI UHD - para Monitores UHD - M/M

ID del Producto: HDMMV3M



Este cable Premium High Speed HDMI® 2.0 Premium High Speed HDMI® soporta las exigencias diarias de la conexión de sus dispositivos HDMI. Probado para soportar un desgaste intenso, este cable duradero es imprescindible tanto para aplicaciones empresariales como para consumidores.

Disfrute de lo último que ofrece HDMI 2.0

Este cable 4K de alto rendimiento admite resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (3840 x 2160 p) y anchos de banda de hasta 18 Gbps. También es compatible con HDR10 (alto rango dinámico) y Dolby Vision para obtener una mayor relación de contraste y colores vivos.

Además, ARC (Audio Return Channel) tiene hasta 32 canales de audio digital 5.1 y 7.1 sin comprimir para admitir DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD y Dolby Atmos® para un sonido de alta calidad.

Con altas resoluciones, mayores velocidades, imágenes más nítidas y un audio cristalino, puede esperar una experiencia de vídeo mejorada. El cable garantiza el mejor rendimiento HDMI 4K disponible en la actualidad. Es el cable perfecto para crear el mejor sistema de cine en casa o para proporcionar una señalización digital realista.

Este cable funciona con todos los dispositivos preparados para 4K y también es compatible con las especificaciones HDMI anteriores.

Proporcione conexiones superiores con la certificación Premium High Speed

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de conformidad y está certificado por un centro de pruebas autorizado por HDMI para garantizar que es compatible con las funciones de alto ancho de banda que promete. También se realiza una prueba de EMI para garantizar que el cable minimiza las

interferencias con las señales inalámbricas.

Características Principales del Cable

La lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado mejora la protección contra las interferencias electromagnéticas

Funda de TPE flexible y duradera y alivio de tensión (el TPE no es tóxico y no contiene halógenos, lo que lo hace sostenible desde el punto de vista medioambiental).

Características Principales del Conector

Los conectores chapados en oro resistentes a la corrosión garantizan una calidad de vídeo superior y una mayor fiabilidad.

Probados para soportar más de 10 000 inserciones.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** El cable HDMI de alta velocidad con certificación Premium de 3 metros soporta 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps de ancho de banda, HDR10, audio de 32 canales (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, BT.2020, 3D
- **CABLE PREMIUM HDMI 2.0:** El cable está diseñado y fabricado para mejorar la integridad de la señal. Cuenta con conectores chapados en oro libres de corrosión y encapsulados en aluminio fundido a presión para evitar la degradación de la señal debido a EMI
- **DURABLE:** Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 600 ciclos de doblado en un ángulo de 120°. Revestimiento de TPE con alivio de tensión que absorbe la tensión de los doblados frecuentes. TPE tiene la certificación RoHS
- **APLICACIONES:** Funciona con ordenadores, portátiles, de sobremesa y estaciones de trabajo. Sirve para conectar su televisor, monitor, pantalla y proyector. Samsung, Sony, Apple TV, Dell y LG. Funciona con HDMI 2.0 Ultra HD y versiones anteriores de HDMI

- ESPECIFICACIONES: 3 metros | HDMI 2.0 | Cable HDMI Premium | Cable de alta velocidad con Ethernet | HDMI macho a macho | Diámetro exterior de 6 mm, 30AWG | Cubierta: TPE | Escudo EMI: Lámina de Al-Mylar, trenzado | Garantía de por vida StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0b
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K de 60Hz - 3840x2160
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Almacenamiento

Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Cable OD	0.2 in [6 mm]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	5.4 oz [154.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.6 oz [158.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable de alta velocidad premium
---------------------	-------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.