

Câble HDMI 2.0 Premium Certifié 3m - Câble Écran HDMI High Speed Ultra HD 4K 60Hz avec Ethernet - HDR10, ARC - Cordon Moniteur Vidéo UHD - Câble HDMI pour PC/TV - M/M

N° de produit: HDMMV3M



Ce câble certifié HDMI 2.0 haut débit haut de gamme de 1 m résiste aux exigences quotidiennes de connexion de vos appareils HDMI. Testé pour résister à une usure intense, ce câble durable est un incontournable pour les applications professionnelles et grand public. Découvrez ce que le HDMI 2.0 a de plus récent à offrir

Ce câble 4K haute performance prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60Hz (3840x2160p) et des bandes passantes allant jusqu'à 18Gbps. Il prend également en charge les technologies HDR10 (gamme dynamique élevée) et Dolby Vision pour un taux de contraste plus élevé et des couleurs éclatantes.

L'ARC (Audio Return Channel) dispose jusqu'à 32 canaux audio numériques 5.1 et 7.1 non compressés pour prendre en charge DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® pour un son de haute qualité.

Avec des résolutions élevées, des vitesses accrues, des images plus nettes et un son cristallin, vous pouvez vous attendre à une expérience vidéo améliorée. Le câble est garanti pour fournir les meilleures performances HDMI 4K disponibles à ce jour. C'est le câble parfait pour créer le home cinéma ultime ou pour fournir une signalisation numérique réaliste.

Ce câble fonctionne avec tous les appareils prêts pour la 4K et est également rétro-compatible avec les spécifications HDMI antérieures.

Des connexions supérieures avec la certification Premium High Speed

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par un centre de test agréé HDMI pour garantir la prise en charge des fonctionnalités activées par la bande passante élevée qu'il promet. Un test EMI est également effectué pour s'assurer que le câble minimise les interférences avec les

signaux sans fil.

Caractéristiques principales du câble

Une feuille d'aluminium-mylar avec un blindage tressé améliore la protection EMI

.Gaine TPE flexible longue durée et décharge de traction (le TPE est non toxique et sans halogène pour la durabilité environnementale).

Caractéristiques principales des connecteurs

Les connecteurs plaqués or sans corrosion garantissent une qualité vidéo premium et une fiabilité accrue

.Testés pour résister à plus de 10 000 insertions

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : Câble HDMI haute vitesse certifié Premium de 3 m avec Ethernet prenant en charge les formats suivants : 4K 60Hz (3840x2160), bande passante de 18 Gbps, HDR10, format ultra large, audio 32 canaux (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, colorimétrie BT.2020, vidéo 3D.
- **CÂBLE HDMI 2.0 PREMIUM** : Le câble HDMI Ultra HD 4K 60Hz est conçu et construit pour améliorer l'intégrité du signal ; il est doté de connecteurs plaqués or sans corrosion, encastrés dans de l'aluminium moulé sous pression pour éviter la dégradation du signal due aux interférences électromagnétiques.
- **DURABLE** : testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 cycles de pliage à un angle de 120° ; la gaine en TPE longue durée avec décharge de traction en TPE moulé absorbe le stress des pliages fréquents ; le TPE est non toxique, sans halogène et certifié RoHS pour la durabilité environnementale.
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison, le bureau et les voyages, fonctionne avec ordinateur/portable/PC/station de travail ; cordon HDMI UHD pour connecter votre TV/écran/affichage/projecteur ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG ; fonctionne avec HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD et les versions HDMI antérieures.

- SPECS : 3 mètres | HDMI 2.0 | Câble HDMI certifié Premium | Câble haute vitesse avec Ethernet | HDMI mâle à mâle | Diamètre extérieur de 6 mm (0.24"), 30AWG | Gaine : TPE | Blindage EMI : Feuille Al-Mylar, Tressé | Garantie à vie StarTech.com

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision	HDMI 2.0b
Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s
Résolutions numériques max.	4K 60Hz 3840x2160
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	30 AWG
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
	Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
	Poids du produit	5.4 oz [154.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
	Largeur du Colis	7.8 in [19.7 cm]
	Hauteur du Paquet	0.8 in [2.1 cm]
	Poids brut	5.6 oz [158.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble haut débit premium
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis