

Cable de 0,5m HDMI 2.0 con Certificación Premium - Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet Ultra HD 4K 60Hz - HDR10, ARC - Cable de Vídeo HDMI UHD - M/M

ID del Producto: HDMMV50CM



Este cable de 50cm de cable certificado HDMI 2.0 de alta velocidad está fabricado para soportar la tensión del cable. Probado para soportar un desgaste extenuante, este cable duradero es imprescindible tanto para aplicaciones empresariales como de consumo.

Este cable 4K de alto rendimiento admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR10 (Alto Rango Dinámico) y Dolby Vision, para obtener mayores tasas de contraste y colores vivos.

Además, el ARC (canal de retorno de audio) cuenta con hasta 32 canales de audio digital 5.1 y 7.1 sin comprimir para soportar DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, y Dolby Atmos®, para un sonido de alta calidad.

Con altas resoluciones, mayores velocidades, imágenes más nítidas y un audio cristalino, puede esperar una experiencia de audio/vídeo mejorada. El cable le proporcionará el mejor rendimiento HDMI de 4K. Es el cable perfecto para crear el teatro en casa más moderno o para proporcionar una señalización digital realista.

Este cable funciona con todos los dispositivos compatibles con 4K y es además compatible con las especificaciones HDMI anteriores.

El cable ha sido sometido a rigurosas pruebas de conformidad y está certificado por un Centro de Pruebas Autorizado HDMI, para garantizar que sea compatible con las funciones habilitadas de gran ancho de banda. Se ha realizado una prueba EMI para garantizar una interferencia mínima en las señales inalámbricas circundantes.

La lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado mejora la protección contra las interferencias electromagnéticas (EMI).

Revestimiento de TPE durable y flexible, y alivios de tensión (el TPE no es tóxico & libre de halógenos para la sostenibilidad del medio ambiente).

Los conectores chapados en oro resistentes a la corrosión garantizan una calidad de vídeo superior y una mayor fiabilidad.

Probados para soportar más de 10.000 inserciones.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** El cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet certificado Premium de 0,5m admite 4K a 60 Hz (3840x2160), 18 Gbps, HDR10, audio de 32 canales, ARC, BT.2020 y vídeo 3D
- **CABLE PREMIUM HDMI 2.0:** Diseñado y fabricado para mejorar la integridad de la señal, con contactos chapados en oro resistentes a la corrosión en aluminio fundido para evitar la degradación de la señal
- **DURABLE:** Soporta más de 10.000 inserciones y más de 600 ciclos de flexión en un ángulo de 120°. El revestimiento de TPE y los alivios de tensión blandos moldeados reducen la tensión del cable
- **APLICACIONES:** Funciona con ordenadores de sobremesa, portátiles y workstations. Conecta su televisor, monitor, pantalla o proyector. HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD y versiones anteriores de HDMI
- **ESPECIFICACIONES:** 50cm | HDMI 2.0 | Cable HDMI certificado Premium | Cable de alta velocidad con Ethernet | Diámetro exterior de 6mm, 30AWG| Cubierta: TPE | Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar, trenzado

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de	19

Conductores

Revestimiento del Conector Oro

Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

Rendimiento

Video Revision HDMI 2.0b

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 18Gbps

Longitud Máxima del Cable 1.6 ft [0.5 m]

Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz

Especificaciones de Audio HDMI - 32 Channel Audio

HDMI - 7.1 Channel Audio

HDMI - 5.1 Channel Audio

---

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa)

---

Características Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 30 AWG



Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Cable OD	0.2 in [6 mm]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [44.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI Premium de Alta Velocidad
---------------------	--

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

