

Câble HDMI 2.0 Premium Certifié de 50cm - Câble HDMI 4k 60hz Ultra HD à Haut Débit avec Ethernet - Cordon vidéo HDMI UHD - pour Moniteurs, Téléviseurs et Écrans UHD - M/M

Nº de produit: HDMMV50CM



Ce câble de 50 cm Premium High-Speed HDMI 2.0 certifié est construit pour supporter le stress du câble. Testé pour résister à une usure intense

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : Haut débit certifié Premium de 50cm avec Ethernet prenant en charge la 4K60Hz, une bande passante de 18Gbps, HDR10, un rapport d'aspect ultra-large, 32 canaux audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)/ARC/colorimétrie/BT.2020/vidéo 3D
- **CÂBLE HDMI 2.0 PREMIUM** : Le câble est conçu pour améliorer l'intégrité du signal, avec des contacts plaqués or résistants à la corrosion et encastrés dans de l'aluminium moulé, pour éviter la dégradation du signal due aux interférences électromagnétiques
- **DURABLE** : Testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 cycles de pliage à un angle

de 120°, gaine en TPE et les décharges de tension, sans halogène et conforme à la norme RoHS pour promouvoir la durabilité environnementale

- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison, le bureau et les voyages, fonctionne avec ordinateur/portable/PC/station de travail ; cordon HDMI UHD pour connecter votre TV/écran/affichage/projecteur ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG ; fonctionne avec HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD et les versions HDMI antérieures.
- **SPECS** : 50cm | HDMI 2.0 | Câble HDMI certifié Premium | Câble haute vitesse avec Ethernet | HDMI mâle à mâle | Diamètre extérieur de 6mm, 30AWG| Gaine : TPE | Blindage EMI : Feuille Al-Mylar, Tresse | Garantie à vie StarTech.com

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision	HDMI 2.0b
Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s
Longueur max. de câble	1.6 ft [0.5 m]
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 0 à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Dia. ext. du câble 0.2 in [6 mm]

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 1.6 oz [44.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.9 in [17.6 cm]

Largeur du Colis 7.8 in [19.8 cm]

Hauteur du Paquet 0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 1.9 oz [54.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - câble HDMI grande vitesse haute qualité

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

