

Cavo HDMI 2.0 Premium Certificato 50 cm - Cavo HDMI 4K 60Hz Ultra HD ad Alta Velocità con Ethernet - HDR10/ARC - Cavo Video HDMI UHD per Monitor UHD, TV, Display - M/M

ID prodotto: HDMMV50CM



Questo Cavo HDMI 2.0 Premium Certificato ad alta velocità da 50 cm è costruito per resistere alle sollecitazioni del cavo. Testato per sopportare un'usura intensa, questo cavo resistente è un must per le applicazioni aziendali e di largo consumo.

Questo cavo 4K ad alte prestazioni supporta risoluzioni fino a 4K a 60Hz (3840x2160p) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Supporta anche HDR10 (High Dynamic Range) e Dolby Vision, per rapporti di contrasto più elevati e colori vivaci.

Inoltre ARC (Audio Return Channel) dispone fino a 32 canali audio digitali 5.1 e 7.1 non compressi per supportare DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD e Dolby Atmos®, per un suono di alta qualità.

Con alte risoluzioni, velocità aumentate, immagini più nitide e audio cristallino, puoi aspettarti un'esperienza audio/video ottimizzata. Il cavo fornirà le migliori prestazioni HDMI 4K. È il cavo perfetto per creare il miglior home theater o per realizzare una segnaletica digitale realistica.

Questo cavo funziona con tutti i dispositivi compatibili con 4K ed è anche retrocompatibile con le precedenti specifiche HDMI.

Questo cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e qualità, è certificato da un centro test autorizzato HDMI, per garantire la funzionalità ad alta larghezza di banda. Viene eseguito un test EMI per garantire interferenze minime ai segnali wireless circostanti.

La lamina di alluminio-mylar con schermatura intrecciata aumenta la protezione dalle interferenze elettromagnetiche (EMI).

Rivestimento in TPE resistente, elastico e antistrappo (il TPE è atossico e privo di alogenri per la

sostenibilità ambientale).

I connettori placcati in oro resistenti alla corrosione garantiscono una elevata qualità video e una maggiore affidabilità.

Testato per resistere a oltre 10.000 connessioni.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** Cavo HDMI Premium Certificato da 0,5 m con Ethernet, supporta Risoluzioni 4K 60Hz, larghezza di banda 18 Gbps , HDR10, formato Video Ultra-Wide, 32 Ch Audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, colorimetria BT.2020 e video 3D
- **CAVO HDMI 2.0 PREMIUM:** il cavo HDMI Ultra HD 4K 60Hz è progettato per migliorare l'integrità del segnale; dotato di connettori placcati in oro anticorrosione racchiusi in alluminio pressofuso per prevenire la degradazione del segnale dovuta alle EMI
- **RESISTENTE:** testato per resistere a più di 10.000 inserimenti e 600 cicli di piegatura a 120°; durevole guaina in TPE atossico, privo di alogenzi e certificato RoHS; serracavo in TPE che assorbe le sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature
- **APPLICAZIONI:** ideale per casa, ufficio e in viaggio, funziona con laptop/desktop/PC/workstation; cavo HDMI UHD per TV/monitor/display/proiettore; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; compatibile con HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD e versioni HDMI precedenti
- **SPECIFICHE:** 50 cm | HDMI 2.0 | Cavo HDMI Premium Certificato | Cavo con Ethernet Alta Velocità | HDMI Maschio Maschio | Diametro Esterno 6mm, 30AWG| Rivestimento: TPE | Schermatura EMI: Lamina in alluminio | Supporto a Vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Numero di conduttori	19

---

Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

**Prestazioni**

Video Revision	HDMI 2.0b
Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
Lunghezza max cavo	1.6 ft [0.5 m]
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

---

**Connettore/i**

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità	0% ~ 85% di umidità relativa

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
OD cavo	0.2 in [6 mm]

Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.6 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo premium HDMI high speed
-----------------------------	----------------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

