

0.5m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel, High-Speed Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel met Ethernet, HDR10, ARC, UHD HDMI Video Kabel, Voor UHD Schermen, TVs, Displays, M/M

Productcode: HDMMV50CM



Deze 50cm Premium Gecertificeerde High-Speed HDMI 2.0 kabel is ontworpen om kabelstress te weerstaan en getest om zware slijtage te doorstaan. Deze duurzame kabel is een onmisbaar voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

Deze hoogwaardige 4K-kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18Gbps. Hij ondersteunt ook HDR10 (High Dynamic Range) en Dolby Vision, voor hogere contrasten en levendige kleuren.

Bovendien beschikt ARC (Audio Return Channel) over maximaal 32 uncompressed 5.1 en 7.1 digitale audiokanalen ter ondersteuning van DTS-HD Master Audio™, DTS:X™, Dolby® TrueHD, en Dolby Atmos®, voor een hoogwaardige weergave.

Met hogere resoluties, hogere snelheden, scherpere beelden en kristalheldere audio, kunt u een nog betere audio/video-ervaring verwachten. Deze kabel biedt de allerbeste HDMI 4K-prestaties. Het is de perfecte kabel voor het bouwen van de ultieme home theater of voor het leveren van realistische digital signage.

Deze kabel werkt met alle 4K-compatibele apparatuur en is ook backwards compatibel met vorige HDMI-specificaties.

De kabel is aan strikte conformiteitstests onderworpen en gecertificeerd door een HDMI Authorized Test Center, om te garanderen dat hij functies met een hoge bandbreedte ondersteunt. Een EMI-test zorgt voor minimale interferentie met omringende draadloze signalen.

Aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming verbetert de bescherming tegen elektromagnetische storingen (EMI).

Duurzame en flexibele TPE-mantel en trekontlasting (TPE is gifvrij & halogeenvrij voor een milieuvriendelijk gebruik).

Corrosiebestendige vergulde connectoren zorgen voor een eersteklas videokwaliteit en een verbeterde betrouwbaarheid.

Getest om meer dan 10.000 inserties te weerstaan.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE KABEL:** 0.5m Premium Gecertificeerde High-Speed HDMI Kabel met Ethernet ondersteunt 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps bandbreedte, HDR10, Ultra-wide aspect ratio, 32 Ch Audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), ARC, BT.2020 colorimetrie en 3D video
- **PREMIUM HDMI 2.0 KABEL:** Ultra HD HDMI-kabel is ontworpen en gebouwd om de signaalintegriteit te verbeteren, met corrosiebestendige vergulde contacten in gegoten aluminium, om EMI signaaldegradatie te voorkomen.
- **DUURZAAM:** Getest om 10 000 + inserties en 600 + buigcycli bij 120° te weerstaan. De TPE-mantel en de gegoten zachte spanningsontlastingen verminderen kabelspanning. TPE is niet-toxisch, halogeenvrij, en volgbaar RoHS om milieuduurzaamheid te bevorderen.
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor/onderweg; geschikt voor computer/laptop/desktop/pc/werkstation; UHD HDMI kabel voor de aansluiting van uw TV/monitor/scherm/projector; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG; HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD en eerdere versies
- **SPECS:** 50cm Lengte | HDMI 2.0 | Premium Gecertificeerde HDMI Kabel | High Speed Kabel met Ethernet | HDMI Male naar Male | 6 mm buitendiameter | 30AWG | Mantel: TPE | EMI Afscherming: Al-Mylar Folie met Vlecht

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief

Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0b
Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
Maximale kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Vochtigheid	0%RV ~ 85%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [6 mm]

Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.6 oz [44.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Premium High-Speed HDMI Kabel
-------------	-----------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.