

1 m Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabel i metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDPSMM1M



HDPSMM1M Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabeln (1 m) har 2 guldpläterade HDMI-kontakter (hane) inuti en kontaktgjutning i metall som ger eleganta och hållbara anslutningar av hög kvalitet och passar perfekt för din hemmabio eller professionella A/V-utrustning.

Denna lätta HDMI-kabel på 1 meter har dessutom en tunnare HDMI-trådkonstruktion – ungefär halva tjockleken på en vanlig kabel på 1 meter, vilket ger flexiblare installation med minimalt trassel.

Denna avancerade HDMI-kabel har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

HDPSMM1M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Om StarTech.coms HDMI till HDMI-kablar:

StarTech.coms digitala Höghastighets-HDMI-kablar för video och audio är framtagna av experter och tillverkade i material av högsta kvalitet för att säkerställa HD-prestanda av hög kvalitet. HDMI-standarden kombinerar video med hög bandbredd och digitalt flerkanalsaudio i en enda kabel för en kristallklar bildupplösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, digitala videospelare (DVR), spelkonsoler, projektorer, etc.

Funktioner

- Elegant HDMI-kontaktgjutning i metall
- Tunn kabelkonstruktion – yttre diameter på 3,6 mm
- QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio; Low profile metal connector moldings
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- Guldpläterade HDMI-kontakter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	36 AWG

Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	1.3 oz [37.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.5 in [1.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1m Pro-serien Höghastighets-HDMI®-kabel i metall - HDMI - M/M
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.