

1m 180° Draaibare / Zwenkbare High Speed HDMI-kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Productcode: HDROTMM1M



De HDROTMM1M High Speed HDMI® Draaibare Kabel (1m) is voorzien van twee vergulde 180° flexibele HDMI-connectoren, die een directe verbinding leggen tussen HDMI-apparaten zoals BluRay-spelers, HDTV's, DVD-spelers, stereo receivers en dergelijke.

De zwenkbare/draaibare HDMI-connectoren zorgen ervoor dat u ook in smalle/krappe ruimte kunt installeren, waar standaard connectoren niet in passen (bijv. bij aan de wand gemonteerde tv-toestellen), zonder dat u de kabel onder een scherpe hoek hoeft te verbuigen..

De HDMI-kabels van StarTech.com ondersteunen HD-resoluties tot 1080p en hoger, bij verversingsfrequenties tot 120Hz, met levensechte kleuren en indrukwekkende HD-videoweergave en meerkanaals digitale audio via een enkele kabel.

Bovendien ondersteunen onze HDMI-kabels een bandbreedte tot 340 MHz (10,2 Gbit/s) en schermresoluties tot 1440p om te kunnen voldoen aan de vereisten van toekomstige HD-apparatuur, met hogere resoluties en verversingsfrequenties.

Deze hoogwaardige draaibare HDMI-kabel is vakkundig ontworpen voor echte HD-prestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voor het aansluiten van uw HDMI®-TV of -monitor op een audio/videobron die beschikt over HDMI-technologie

- Voor het aansluiten van een HDMI-audio/videobron met uiterst weinig ruimte rondom het aansluitpunt

## Eigenschappen

- Twee 180° HDMI® Draaibare / Zwenkbare Connectoren
- Ondersteunt High Speed HDMI-verbindingen
- Vergulde HDMI-connectoren
- Ondersteuning voor resoluties tot 4000 x 2000

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Buitendiameter kabel	0.3 in [7.3 mm]
Lengte product	39.4 in [100 cm]
Gewicht product	2.6 oz [75 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 oz [76 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1m 180° Draaibare High Speed HDMI Kabel - HDMI - M/M
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

