

Gestionador de Cableado con Gancho y Bucle - Tiras de Gestión de Cables Autoadherentes - Bobina de 30m

ID del Producto: HKLP100



Esta bobina de 30m de sujetacables de gancho y bucle facilita la organización de sus cables, ya que los mantiene ordenados y sujetos entre sí o fijados a una estructura. Su material de autoagarre se puede cortar en cualquier longitud, con un ancho de 19mm, lo cual ofrece una solución de delgada dimensión y recubrimiento para cualquier cable de ordenador, aparato o dispositivo electrónico, utilizado en prácticamente cualquier entorno.

Este rollo de sujetacables le ofrece una solución rápida y sencilla para mantener sujetos y fijos sus cables, a fin de facilitar su recorrido de cableado. Los cables debidamente organizados le ayudan a proteger su equipo, ya que evitan los tirones o tirantececes de cable o el calor excesivo que se genera debido a cables no organizados y que impiden el flujo del aire.

Los sujetacables utilizan un método de gancho y bucle que garantiza una sujeción de fácil aplicación. El mecanismo de enganche a un lado del adhesivo y el mecanismo de vuelta al otro lado permiten recubrir fácilmente su mazo de cables y mantenerlo sujeto de forma automática.

Ya sea que su mazo de cables consiste en dos cables de poco grosor o de muchos cables de gran grosor, puede confiar plenamente en que este rollo de sujetacables le servirá de ayuda a la perfección. Puede cortar fácilmente el sujetacables con tijeras de uso casero, lo cual significa que podrá ajustar a medida la longitud según su aplicación específica.

La versatilidad de este sujetacables convierte a este rollo en la herramienta ideal para su oficina, sala de servidores o entorno industrial.

Aunque el uso más común de este tipo de sujetacables es sujetar y facilitar la organización del recorrido de cables, también se puede utilizar con otros objetos de entornos informáticos, como herramientas o conductos. Es fácil desinstalar, reutilizar y ajustar los sujetacables, lo cual evita las molestias y desechos de sujetacables convencionales.

Este rollo de sujetacables está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Mantenga su oficina o sala de servidores en orden y organizada, gracias a mantener sujetos los cables de su equipo
- Evite daños de su equipo de montaje en rack mediante la organización fija de sus cables, a fin de facilitar el flujo del aire y reducir las tiranteces en los puertos

Características

- Fácil gestión de cables gracias al diseño del sujetacables con gancho y bucle
- Se corta a medida para adaptarse a la longitud necesaria
- Versátil solución de sujeción con agarre fuerte y resistente
- Longitud de 30m
- Ancho de 19mm

Requisitos Ambientales

Política de Garantía	2 Years
Temperatura Operativa	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
Temperatura de Almacenamiento	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Características Físicas

Materiales	Nylon
Longitud del Producto	100.0 ft [30.5 m]
Ancho del Producto	0.7 in [19.0 mm]
Altura del Producto	0.1 in [2.4 mm]



Peso del Producto 17.7 oz [500.8 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [43.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío 18.3 oz [517.8 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja Rollo (15,2m) de sujetacables de gancho y bucle - Negro

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

