

Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo con chiusura a strappo - Rotolo da 30,4 m

ID prodotto: HKLP100



Grazie a questo rotolo di fascette con chiusura a strappo da 30,4 m è più semplice tenere in ordine i cavi, legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Il tessuto che permette la chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione e avendo una larghezza di 19 mm è la soluzione ideale per avvolgere con un minimo ingombro cavi di computer, apparecchiature o dispositivi elettronici praticamente in ogni ambiente.

Questo rotolo di fascette offre una soluzione semplice e veloce per legare assieme i cavi e fissarli per una gestione più efficiente. Una posa corretta dei cavi consente infatti di proteggere le apparecchiature, poiché riduce la tensione del cablaggio ed evita surriscaldamenti dovuti a una disposizione disordinata che impedisce la circolazione dell'aria.

Il metodo di fissaggio con chiusura a strappo assicura una tenuta robusta con il minimo sforzo. Il tessuto, dotato di uncini da un lato e di asole dall'altro, può essere avvolto facilmente attorno a un fascio di cavi e fissato sovrapponendo un lato sull'altro.

Il rotolo di fascette consente di gestire al meglio qualsiasi fascio di cavi, che sia formato da due cavi di dimensioni ridotte o da molti cavi di grandi dimensioni. Il tessuto con chiusura a strappo può essere ritagliato nella dimensione desiderata con un comune paio di forbici, scegliendo la lunghezza più adatta per l'applicazione specifica.

Grazie alla sua versatilità, la fascetta per cavi è un utile strumento da tenere sempre a portata di mano in ufficio, nelle sale server o negli ambienti industriali.

Per quanto sia più spesso utilizzato per legare e posare i cavi, il tessuto che permette la chiusura a strappo può anche essere utilizzato per altri materiali presenti in un ambiente IT, come strumenti e canaline. Le fascette si possono rimuovere, riutilizzare e regolare facilmente, evitando gli inconvenienti e gli sprechi legati all'uso delle tradizionali fascette da elettricista.

Il rotolo di fascette per cavi è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di tenere in ordine l'ufficio o la sala server legando insieme i cavi delle apparecchiature
- Consente di gestire i cavi in modo da migliorare la circolazione dell'aria e da ridurre la tensione in corrispondenza delle porte per evitare danni alle apparecchiature con montaggio a rack

### Caratteristiche

- Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
- Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
- Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
- lunghezza 30,4 m
- larghezza 19 mm

---

#### Ambientale

Norme di garanzia	2 Years
Temperatura d'esercizio	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
Temperatura di conservazione	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

---

#### Caratteristiche fisiche

Materiali	Nylon
Lunghezza prodotto	100.0 ft [30.5 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [19.0 mm]
Altezza prodotto	0.1 in [2.4 mm]
Peso prodotto	17.7 oz [500.8 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.7 in [43.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	18.3 oz [517.8 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Rotolo di nastro per fascette per cavi con chiusura a strappo da 15,2 metri - Nero
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

