

Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m

N° de produit: HKLP50



Ce rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 15,2 m vous aide à acheminer vos câbles de manière ordonnée en les attachant ensemble ou à une structure. La bande auto-agrippante peut être coupée à la longueur souhaitée et sa largeur de 19 mm vous permet d'enrouler discrètement les câbles de tout ordinateur, équipement ou appareil électronique dans quasiment tous les environnements.

Ce rouleau d'attaches de câble fournit une solution simple et rapide d'organisation et de protection des câbles pour un acheminement optimisé. Des câbles correctement acheminés participent à la protection de vos équipements en réduisant la tension exercée et en prévenant les surchauffes générées par des câbles désorganisés qui empêchent l'air de circuler.

Cette méthode de fixation auto-agrippante garantit des câbles facilement et solidement maintenus. Grâce au mécanisme de fixation auto-agrippante sur chaque face du ruban, vous pouvez facilement enrouler la bande autour de votre faisceau de câbles, puis attacher le ruban en l'enroulant sur lui-même.

Que votre faisceau de câbles se compose de deux câbles de petit calibre ou de nombreux câbles de gros calibre, soyez assuré que ce rouleau d'attaches de câble s'adaptera à toutes les situations. Vous pouvez choisir la longueur exacte qui vous convient et couper la bande auto-agrippante à l'aide d'une simple paire de ciseaux.

La polyvalence de ces attaches de câble fait de ce rouleau un outil indispensable à votre bureau, votre salle de serveurs ou votre environnement industriel. Même si ce ruban auto-agrippant est utilisé avant tout pour organiser et acheminer les câbles, vous pouvez également vous en servir avec d'autres éléments de votre environnement informatique, tels que des outils ou des goulottes de câbles. Vous pouvez facilement retirer les attaches, les réutiliser et les réajuster sans effort, contrairement aux attaches mono-usage traditionnelles.

Ce rouleau d'attaches de câble bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Gardez votre bureau ou votre salle de serveurs en ordre en attachant ensemble les câbles de vos équipements
- Protégez vos équipements montés en rack en acheminant les câbles pour améliorer la circulation de l'air et réduire la tension exercée sur les ports

Spécifications techniques

- Gestion de câbles sans effort grâce à la matière auto-agrippante
- Coupez à la longueur souhaitée
- Solution de fixation polyvalente avec un maintien à toute épreuve
- 15,2 m de long
- 19 mm de large

Conditions environnementales

Politique de garantie	2 Years
Température de fonctionnement	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)
Température de stockage	14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	50.0 ft [15.2 m]
Largeur du produit	0.7 in [19.0 mm]
Hauteur du produit	0.1 in [2.4 mm]
Poids du produit	9.4 oz [266.9 g]

Informations
d'emballage

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Poids brut	10.0 oz [283.9 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Rouleau d'attache de câbles

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

