

5,25 inch Hot-Swappable Mobile Rack voor 3,5 inch SATA-schijf met LCD & Ventilator

Productcode: HSB110SATBK



Met het de HSB110SATBK 5,25 inch Trayless Hot Swap Mobile Rack voor SATA harde schijven (met ingebouwd LCD-scherm) kunnen gebruikers snel 3,5 inch SATA harde schijven (HDD) vanuit een standaard 5,25 inch bay omwisselen.

Het mobile rack heeft een geïntegreerd LCD-scherm met achtergrondverlichting, dat de bedrijfsstatus van de harde schijf weergeeft en de schijf temperatuur, het toerental van de koelventilator en de continue gebruikstijd van de HDD bewaakt. Voor het mobile rack kunnen ook waarschuwingdrempels worden ingesteld, waarbij akoestische signalen worden gegeven als de HDD te heet wordt of de koelventilator defect raakt.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Om harde schijven uit het mobile rack te verwijderen/vervangen, hoeft u alleen de klep in het frontpaneel te openen, de schijf eruit te trekken, een nieuwe HDD in de opening te steken en de klep weer te sluiten. Dankzij het trayless design kunnen harde schijven snel en probleemloos worden omgewisseld, omdat er geen behuizingen of trays/caddy's meer zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
- Het snel kunnen vervangen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray zonder systeemuitlet

- Voor gebruik in systemen waarvoor bewaking voor harde schijven nodig is door middel van op zichzelf staande hardware
- Voor gebruik in omgevingen met potentieel hoge / onvoorspelbare temperaturen

Eigenschappen

- Geïntegreerd, verlicht LCD-display geeft de status van harde schijf en ventilator weer (temperatuur, ventilatorsnelheid, bedrijfstijd, enz.)
- Akoustische alarmsignalen voor de temperatuur en ventilatorstoring
- Ontwerp zonder lade: harde schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- 40mm koelventilator
- Afsluitbare bay
- Ingebouwde trillings-/schokdempers
- LED-indicatoren voor voeding en activiteit
- Standaard 5,25 inch vormfactor en volledig gesloten ontwerp
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilatoren	40 mm
Certificaties	UL94 V-0 Rated Plastic
Aantal stations	1
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA

Prestaties		
Schokbescherming	Ja	
Hot-swappable	Ja	
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles	
Temperatuuralarm	Ja	
Connector(en)		
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)	
Hostaansluitingen	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)	
	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)	
Software		
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten	Available 5.25 inch front bay	
Indicatoren		
LED-indicatoren	Power (blauw)	
	Activiteit (blauw)	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)	
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid	
Fysieke eigenschappen		
Kleur	Zwart	
Type behuizing	Staal en kunststof	
Lengte product	7.1 in [18 cm]	

Breedte product	5.9 in [15 cm]
Hoogte product	1.6 in [40 mm]
Gewicht product	24.3 oz [689 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	2.2 in [55 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	28.7 oz [812 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mobile Rack
	SATA-datakabel
	Set sleutels
	Pakje met montageschroeven
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

