

Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25" a 3,25" - Rack Hot Swap per Hard Disk SATA/SAS da 3,5" - Adattatore per Hard Drive da 5,25" a 3,5" - Senza Guide - Alluminio

ID prodotto: HSB1SATSASBA




Questo alloggiamento hot-swap per dischi rigidi rimovibili consente di collegare e scollegare con facilità unità SATA o SAS da 3,5 pollici su un server o un computer desktop utilizzando un alloggiamento anteriore per unità da 5,25 pollici disponibile. Grazie al design senza vassoio che permette di risparmiare tempo di installazione e di inserire o rimuovere unità in base alle esigenze, rappresenta una pratica soluzione per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più sistemi.

Questo alloggiamento hot-swap/rack portatile è ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente, sostituire o trasportare le unità tra vari sistemi e sedi. Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

L'alloggiamento hot-swap fornisce una scheda backplane di protezione con una cassa in alluminio robusto con sistema di ventilazione per garantire un'adeguata circolazione dell'aria e una corretta dissipazione del calore. Per proteggere i dati, è possibile chiudere a chiave lo sportello dell'alloggiamento in modo da evitare l'accesso non autorizzato all'unità.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center
- Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione
- Per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari

Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ VERSATILE:** questo alloggiamento per unità SATA/SAS da 3,5" è ideale per i professionisti IT che desiderano scambiare, sostituire rapidamente o trasportare unità disco (HDD) e unità a stato solido (SSD) tra vari sistemi e sedi
- **FACILE DA USARE:** Questo alloggiamento hot swap per dischi rigidi da 5,25" a 3,5" presenta un design senza guide, creando una soluzione comoda per la manutenzione delle unità e l'intercambiabilità tra più sistemi - Include un cavo dati SATA
- **DESIGN SMART E SICURO:** l'alloggiamento per disco rigido hot swap in alluminio resistente che offre una ventilazione passiva per la dissipazione del calore - LED di alimentazione/attività e di uno sportello del disco con serratura con chiave
- **VELOCITÀ:** per massimizzare le prestazioni delle unità, l'alloggiamento rimovibile del disco rigido supporta SAS I/II e SATA I/II/III, fornendo velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps con un controller compatibile
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo alloggiamento per disco rigido è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

| | |
|-------------------|---------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Blocco a chiave | Sì |

| | |
|---------------------|------------|
| Ventola/e | No |
| Interfaccia | SATA |
| Numero di unità | 1 |
| Dimensioni unità | 3.5in |
| Tipo unità | SAS & SATA |
| Installazione unità | Rimovibile |

Prestazioni

| | |
|--|---|
| Massima velocità di trasferimento dati | 6 Gbps |
| Tipo e velocità | SATA/SAS 6 Gbps |
| Capacità max unità | Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM |
| Funzionalità hot swap | Sì |
| Allarme temperatura | No |

Connettore/i

| | |
|------------------|--|
| Connettori unità | 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female |
| Connettori host | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------------------------|---|

Indicatori

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Indicatori LED | 1 - Alimentazione/attività unità |
|----------------|----------------------------------|

Alimentazione

| | |
|--------------------|----------------|
| Tensione ingresso | 5V DC / 12V DC |
| Tensione di uscita | 5 DC |

Ambientale

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Temperatura di | -20°C to 60°C(-4°F to 140°F) |

conservazione

Umidità Esercizio: 5~85% di umidità relativa (senza condensa)
 Conservazione: 5~95%

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Alluminio |
| Altezza max unità | 1.0 in [26.1 mm] |
| Lunghezza prodotto | 7.1 in [17.9 cm] |
| Larghezza prodotto | 5.7 in [14.6 cm] |
| Altezza prodotto | 1.5 in [3.9 cm] |
| Peso prodotto | 11.9 oz [336.0 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 6.1 in [15.5 cm] |
| Package Width | 7.9 in [20.1 cm] |
| Package Height | 1.9 in [4.8 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 14.9 oz [422.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - scheda backplane |
| | 1 - Cavo dati SATA |
| | 2 - Chiavi |
| | 4 - Viti |
| | 1 - guida di avvio rapido |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

