

5.25" naar 3.5" Harde Schijf Hot Swap Bay - Zonder tray - Voor 3.5" SATA/SAS schijven - Aluminium - SAS/ SATA Backplane

Productcode: HSB1SATSASBA



Deze hot-swap bay met verwijderbare harde schijf vereenvoudigt het swappen van 3,5 inch SATA of SAS schijven in en uit uw server of desktopcomputer, met een beschikbare 5,25 inch front drive bay. Het trayless design bespaart u installatietijd en maakt het mogelijk om schijven, indien nodig, erin te steken of te verwijderen, een comfortabele oplossing dus voor schijfonderhoud en uitwisselbaarheid van gegevens tussen meerdere systemen.

Dit hot-swap bay/mobiele rack is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders of computergebruikers, voor het snel swappen, vervangen of transporteren van schijven tussen verschillende systemen en locaties. Met ondersteuning van zowel SATA als SAS 3,5 inch schijven, bespaart het bay waardevolle tijd overal waar opslagschijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.

De hot-swap bay is voorzien van een beschermende backplane met een duurzame aluminium behuizing, die voor ventilatie en dus voor een goede luchtstroom en warmteafvoer zorgt. Om uw data te beschermen, kunt u de drive bay deur vergrendelen om toegang tot uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Om de snelheid en prestatie van uw schijven te maximaliseren, ondersteunt het mobiele rack SAS I en II en SATA I, II en III voor dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Biedt het eenvoudig hotswappen van schijven overal waar schijven regelmatig moeten worden vervangen of verwijderd, zoals in serverruimtes en datacenters.
- Ideaal voor industriële of bedrijfsopslag-toepassingen zoals back-up, herstel en archivering van data
- Voor het opbouwen of upgraden van computersystemen voor organisaties zoals overheidsinstanties, kleine tot middelgrote bedrijven, opleidingsinstellingen, medische instellingen en militaire organisaties

Eigenschappen

- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Deze hard drive bay voor 3,5" SATA/SAS-schijven is ideaal voor IT-professionals die snel harde schijven (HDD's) en solid-state drives (SSD's) willen wisselen, vervangen of vervoeren tussen verschillende systemen en locaties
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Deze 5,25in naar 3,5in harde schijf hot swap bay heeft een trayless ontwerp, en biedt een handige oplossing voor schijfonderhoud en uitwisseling tussen meerdere systemen - Inclusief SATA-datakabel
- **SLIM EN VEILIG ONTWERP:** De hot swap harde schijf bay biedt een beschermend backplane. De duurzame aluminium behuizing zorgt voor ventilatie en bevordert een goede luchtstroom en warmteafvoer; Power/Activity LED en vergrendelbare schijfdeur met sleutels
- **HOGE SNELHEDEN:** deze verwijderbare bay voor harde schijven ondersteunt SAS I/II & SATA I/II/III om de prestaties van uw schijven te maximaliseren; Hierdoor zijn data transfer snelheden tot 6 Gbps mogelijk met een compatibele controller
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze hard drive bay werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilator(en)	Nee
Interface	SATA
Aantal stations	1

	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SAS & SATA
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	SATA/SAS 6 Gbps
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 RPM
	Hot-swappable	Ja
	Temperatuuralarm	Nee
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
	Hostaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Schijf voeding/activiteit
Voeding		
	Ingangsspanning	5V DC / 12V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	Werkend - 5~85% RV niet-condenserend Opslag - 5~95%
Fysieke eigenschappen		

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Max. schijfhoogte	1.0 in [26.1 mm]
Lengte product	7.1 in [17.9 cm]
Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte product	1.5 in [3.9 cm]
Gewicht product	11.9 oz [336.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.1 cm]
Package Height	1.9 in [4.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.9 oz [422.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - backplane
	1 - SATA-datakabel
	2 - Sleuteltjes
	4 - schroeven
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.