

## 5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Produkt ID: HSB1SATSASBA




Detta flyttbara hot-swapfack för hårddisk gör det enkelt att byta 3,5-tums SATA- eller SAS-enheter i din server eller stationära dator via ett ledigt 5,25" frontfack. Hyllfri design som gör att du sparar installationstid och kan ansluta eller ta bort enheter efter behov - en praktiskt lösning för enhetsunderhåll och överföring av data mellan flera system.

Detta hot swap-fack / mobilrack är idealiskt för IT-proffs såsom systemadministratörer eller datoperatörer för att snabbt byta och flytta enheter mellan olika system och platser. Med stöd för både SATA och SAS 3,5"-enheter sparar det värdefull tid på platser där lagringsenheter regelbundet måste bytas ut eller avlägsnas, till exempel i serverrum och datacenter.

Hot-swap-facket ger ett skyddande bakpanel med ett slitstarkt ventilerande aluminiumhus för tillräckligt luftflöde och värmeavledning. För att skydda dina data kan du låsa enhetsdörren och förhindra obehörig åtkomst till din enhet.

För att maximera dina enheters hastighet och prestanda stöder det mobila racket SAS I och II och SATA I, II och III, med dataöverföring på upp till 6Gbps vid koppling till en kompatibel kontrollenhet.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Underlättar hot-swap av enheter på platser där enheter måste bytas ut eller tas bort regelbundet, till exempel i serverrum och datacentraler
- Perfekt för industriella eller företagsapplikationer, såsom säkerhetskopiering, återställande och arkivering av data
- För att bygga eller uppgradera datorsystem för olika organisationer såsom myndigheter, små och medelstora företag, utbildningsinstitutioner, sjukhus och militära organisationer

## Funktioner

- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Lättanvänd hyllfri design
- Stöder SAS I / II och SATA I / II / III
- Säker låsbar enhetsdörr
- Optimal värmeavledning

---

### Hårdvara

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Garantipolicy      | 2 Years    |
| Nyckellås          | Ja         |
| Fläkt(ar)          | Nej        |
| Gränssnitt         | SATA       |
| Antal enheter      | 1          |
| Enhetsstorlek      | 3.5in      |
| Enhetsstyp         | SAS & SATA |
| Enhetsinstallation | Löstagbar  |

---

### Prestanda

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 6 Gbps |
|----------------------------------|--------|

|             |                         |                                                                  |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             | Typ och hastighet       | SATA/SAS 6 Gbps                                                  |
|             | Maximal enhetskapacitet | För närvarande testad med hårddisk på upp till 10 TB<br>7200 RPM |
|             | Hot swap-förmåga        | Ja                                                               |
|             | Temperaturlarm          | Nej                                                              |
|             |                         |                                                                  |
| Kontakt(er) | Enhetskontakter         | 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female                                   |
|             | Värdkontakter           | 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)                       |
|             |                         |                                                                  |
| Mjukvara    | OS-kompatibilitet       | OS independent; No software or drivers required                  |
|             |                         |                                                                  |
| Indikatorer | LED-indikatorer         | 1 - Enhet ström/aktivitet                                        |
|             |                         |                                                                  |
| Ström       | Inspänning              | 5V DC / 12V DC                                                   |
|             | Utspänning              | 5 DC                                                             |
|             |                         |                                                                  |
| Miljö       | Drifttemperatur         | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)                                      |
|             | Förvaringstemperatur    | -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)                                     |
|             | Luftfuktighet           | Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande<br>Förvaring - 5~95 %  |
|             |                         |                                                                  |
| Utseende    | Färg                    | Svart                                                            |
|             | Kabinettyp              | Aluminium                                                        |
|             | Maximal enhetshöjd      | 1.0 in [26.1 mm]                                                 |
|             | Produktlängd            | 7.1 in [17.9 cm]                                                 |
|             | Produktbredd            | 5.7 in [14.6 cm]                                                 |
|             | Produkthöjd             | 1.5 in [3.9 cm]                                                  |

|                    |                         |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
|                    | Produktvikt             | 11.9 oz [336.0 g]    |
| <hr/>              |                         |                      |
| Förpackning        |                         |                      |
|                    | Förpackningsantal       | 1                    |
|                    | Paketets längd          | 6.1 in [15.5 cm]     |
|                    | Package Width           | 7.9 in [20.1 cm]     |
|                    | Paketets höjd           | 1.9 in [4.8 cm]      |
|                    | Fraktvikt (förpackning) | 14.9 oz [422.0 g]    |
| <hr/>              |                         |                      |
| Vad det är i lådan |                         |                      |
|                    | Ingår i paketet         | 1 - bakpanel         |
|                    |                         | 1 - SATA-datakabel   |
|                    |                         | 2 - Tangenter        |
|                    |                         | 4 - Skruvar          |
|                    |                         | 1 - snabbstartsguide |
| <hr/>              |                         |                      |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.