

## Carte-mère 2 Disques 2,5" à Permutation à Chaud SATA pour Rack Mobile

Nº de produit: HSB220SAT25B



Cette baie de disque dur SATA 3,5 pouces échangeable à chaud vous permet d'installer deux disques durs (HDD) ou lecteurs à état solide (SSD) SATA 2,5 pouces sur une baie de lecteur de disquette 3,5 pouces disponible/inutilisée.

Dotée d'une fonctionnalité pratique sans montage/à éjection facile (similaire à une cartouche ou une disquette), la baie de disque dur échangeable à chaud ne nécessite pas que les disques soient installés dans un tiroir. Cela en fait une solution idéale pour le retrait et l'insertion faciles et rapides de disque dans le cadre d'un processus de conception système ou d'intégration dans des systèmes montés sur rack ou des environnements industriels.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Complément parfait pour le déploiement d'image de système d'exploitation et toute tâche nécessitant un accès rapide à de grands volumes de données à la volée, la baie avec échange à chaud fournit tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien d'importants projets tout en offrant une solution de stockage fiable.

Grâce à la prise en charge de vitesse de disque dur SATA pouvant atteindre 6 Gb/s, cette face arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une performance et une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.

Certifications, rapports et compatibilité

















## **Applications**

- Environnements IT dans lesquels vous avez besoin d'insérer et de remplacer rapidement des disques durs amovibles.
- Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux systèmes Utilisation d'une baie échangeable à chaud dans un système maître permettant de copier le système d'exploitation Windows sur un disque dur vierge, dans le cadre d'un processus de construction de système.
- Idéal pour les applications RAID (avec contrôleur SATA et prise en charge RAID).

## Spécifications techniques

- PRODUCTIVITÉ ACCRUE : Le fond de panier mobile pour SATA III 2,5 pouces transforme une seule baie 3,5" en une interface remplaçable à chaud pour un maximum de deux disques durs (HDD) SATA 2,5" et de disques à état solide (SSD)
- COMPATIBILITÉ MAXIMALE : Le fond de panier échangeable à chaud pour SATA III 2,5" peut s'interfacer avec les HDD et SSD I/II/III et ne nécessite pas de pilotes ou de logiciels supplémentaires - Une solution idéale pour les techniciens et les pro de l'IT
- FACILE À UTILISER : Ce fond de panier mobile et échangeable à chaud est doté de boutons d'éjection frontaux dédiés et de LED et d'activité pour chaque emplacement de disque - Kit de vis, LP4 vers SATA, câbles SATA 7 broches (données) et 15 broches inclus
- MAINTIEN D'UNE TEMPÉRATURE OPTIMALE : Pour éviter les pannes de disque, le fond de panier en aluminium pour rack mobile est doté d'une conception ouverte et d'un séparateur de fentes ventilé pour une dissipation passive maximale de la chaleur
- DURABILITÉ: Construction en aluminium avec une capacité d'insertion de 50 000+ pour une durabilité et des performances maximales - Comprend deux feuilles de protection en plastique pour la face inférieure des disques durs

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Touche de verrouillage Non





Nombre de disques 2 Taille du disque 2.5in Disques compatibles SATA Performance Type et débit SATA III (6 Gbps) Capacité max. de Test jusqu'à 500 Go par disque disque Capacité échange à Oui chaud Connecteur(s) Types de connecteur 2 - SATA (7 broches, données) 2 - Alimentation SATA (15 broches) 2 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Connecteurs de disque 2 - SATA (7 broches , données) 2 - Alimentation SATA (15 broches) 2 - SATA (7 broches , données) Connecteurs hôte 2 - Alimentation SATA (15 broches) Logiciel Compatibilité système OS independent; No software or drivers required d'exploitation Indicateurs 1 - Alimentation/activité du disque Indicateurs lumineux Caractéristiques physiques Couleur Noir Type de boîtier Aluminium Hauteur de disque 0.4 in [9.5 mm]

max.



	Longueur du produit	5.3 in [13.4 cm]
	Largeur du produit	4.0 in [10.2 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Poids du produit	10.1 oz [286.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	2.0 in [5.2 cm]
	Poids brut	1.1 lb [0.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Deux baies à échange à chaud SATA
		2 - Câble adaptateur LP4 vers SATA et LED
		1 - Câble en Y d'alimentation SATA 15 broches et LED
		2 - Câble de données SATA 7 broches
		2 - Film protecteur pour disque dur
		1 - Ensemble de vis
		1 - Manuel d'instruction

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis