Dual-bay 2.5” SATA SSD / HDD mobiel rack voor 3.5” Bay - trayless backplane - RAID

Productcode: HSB225S3R

Met dit HDD mobiele rack kunt u twee 2,5 inch SATA harde schijven of solid-state drives in één 3,5 inch front bay installeren. Dankzij de configureerbare RAID ondersteuning vormt het SATA drive rack een ideale dataopslag oplossing.

Configureer en positioneer uw schijven voor verhoogde schijfcapaciteit, prestatie of dataredundantie met geïntegreerde RAID functionaliteit. Met meerdere RAID opties, zoals RAID 0, RAID 1, spanning of JBOD, kunt u de dataopslagoplossing bouwen die het best voor u werkt.

Deze SATA backplane is trayless en hot-swappable, waardoor u uw schijven, indien nodig, eenvoudig in het computersysteem kunt installeren en eruit kunt verwijderen, zonder dat u de behuizing telkens hoeft te openen. Het is een comfortabele manier om back-ups te maken voor dataherstel en -archivering.

De verwijderbare hard-drive bay/backplane heeft een duurzame aluminium constructie voor langdurige prestaties. De SATA backplane heeft ook LED's voor voeding en activiteit van de harde schijf, en schijfstatus, waardoor u de status van uw harde schijven en RAID array eenvoudig in de gaten kunt houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor IT-professionals zoals systeemintegrators en -beheerders die zoeken naar flexibel opslagbeheer

• Zorg voor incrementele of off-site opslag back-up-capaciteit door hot-swappable schijven op uw server of desktopcomputer aan te sluiten

• Bespaar tijd in drukke werkomgevingen waarin schijven regelmatig moeten worden vervangen

Eigenschappen

• SATA III (6 Gbps) drive interface, compatibel met SATA I, II en III

• Verhoog uw schijfcapaciteit, prestatie of dataredundantie, met meerdere RAID-modi: RAID 0, RAID 1, spanning

• Ondersteunt tot twee 2,5 inch SATA SSD's/HDD's

• Bay met frontmontage voor installatie in elke standaard 3,5 inch front bay

• Trayless design, met hot-swappable bays, maakt het eenvoudig om schijven in het mobile rack te plaatsen en eruit te verwijderen

• Goed gebouwde, duurzame aluminium constructie

• LED's voor voeding en activiteit, zodat u uw harde schijven gemakkelijk kunt monitoren

• 50.000 insertion rating

• Enkele SATA data- en voedingsaansluiting

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Nee
Ventilator(en)	Nee
Interface	SATA
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA

	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Aantal 2,5 inch bays	2
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
		7mm
		9.5mm
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1092R
Prestaties		
	TRIM Support	Ja
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Port-multiplier	Ja
	RAID	Ja
	Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe)
		RAID 1 (mirror)
		BIG (span of lineair)
		JBOD - (Just a Bunch of Disks)
	Hot-swappable	Ja
	Aantal plaatsingen	50.000
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
	Hostaansluitingen	1 - Molex (4-polig, PWM)
		1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Speciale opmerkingen /		

vereisten		
	Notitie	TRIM and SMART have limited support while in a RAID configuration. A SATA controller with Port Multiplier support is required, in addition to the product configured in JBOD mode, to provide full TRIM and SMART support.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Koppeling/activiteit/storing
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0ºC to 55ºC (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20ºC to 55ºC (-4°F to 131°F)
	Vochtigheid	5% ~ 65%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.5 in [14.0 cm]
	Breedte product	4.0 in [10.1 cm]
	Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
	Gewicht product	7.8 oz [220.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	7.8 in [19.8 cm]
	Package Width	5.9 in [15.0 cm]
	Package Height	1.8 in [4.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.2 oz [345.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd	1 - Mobiel hotswap frame
	1 - SATA-datakabel
	1 - SATA naar LP4 adapter
	1 - Installatie schroevenset
	1 - verkorte handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.