

Dual-Bay 2,5" SATA SSD-/HDD-rack för 3,5"-fack - fackfri - RAID

Produkt ID: HSB225S3R




Med det här racket kan du installera två 2,5-tums SATA-hårddiskar eller SSD-enheter via en enda 3,5-tumsplats. Med konfigurerbart RAID-stöd är detta SATA-rack den perfekta datalagringslösningen.

Konfigurera och ordna dina enheter för ökad diskkapacitet eller lägg till dataredundans, med inbyggd hårdvaru-RAID-funktionalitet. HDD-racket erbjuder användning oberoende av mjukvara och operativsystem. Med flera RAID-alternativ, som RAID 0, RAID 1, spanning eller JBOD, kan du bygga den datalagringslösning som passar dig bäst.

Detta fackfria och SATA-bakpanel med hot swap gör det enkelt att installera och ta bort dina enheter från ditt datorsystem när du vill utan att du behöver öppna höljet varje gång. Det underlättar även säkerhetskopiering för dataåterställning och arkivering.

Det flyttbara hårddiskfacket/bakplanet är av slitstark aluminium för lång livslängd. SATA-bakplanet har dessutom LED-indikatorer för ström, hårddiskaktivitet och körstatus för underlättad övervakning av dina hårddiskar och RAID-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-personal som systemintegratörer och administratörer som har behov av en flexibel lagringshantering
- Bygg upp din stegvisa eller externa lagringsbackup genom att ansluta hot-swap-enheter till din server eller stationära dator
- Spara tid i arbetsintensiva miljöer där enheter ofta måste bytas

Funktioner

- SATA III (6Gbps) diskgränssnitt, kompatibel med SATA I, II och III
- Ökad diskkapacitet, prestanda eller dataredundans med flera RAID-lägen: RAID 0, RAID 1, spanning
- Stöder upp till två 2,5" SATA SSD/HDD-enheter
- Frontmatad design for installation i valfri 3,5" frontingång av standardmodell
- Fackfri design och hot-swap gör det enkelt att byta enheter i mobilracket
- Välbyggd och slitstark aluminiumkonstruktion
- LED-indikatorer för enkel övervakning av dina hårddiskar
- 50.000 införingshastighet
- En enda SATA-anslutning för data och ström

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Nej
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar

Antal 2,5 tums fack	2
Stödda enhetshöjd(er)	5mm
	7mm
	9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1092R

Prestanda

TRIM Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter)
	RAID 1 (speglade enheter)
	BIG (Omfång eller sammanfogning)
	JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Hot swap-förmåga	Ja
Inlänkingshastighet	50 000

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Värdkontakter	1 - Molex (4-stifts, PWM)
	1 - 7 pin SATA Data Receptacle

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	TRIM and SMART have limited support while in a RAID configuration. A SATA controller with Port Multiplier support is required, in addition to the product configured in JBOD mode, to provide full TRIM and SMART support.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Link/Aktivitet/Fel

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 % ~ 65 %

Utseende

Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]
Produktlängd 5.5 in [14.0 cm]
Produktbredd 4.0 in [10.1 cm]
Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt 7.8 oz [220.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1
Paketets längd 7.8 in [19.8 cm]
Package Width 5.9 in [15.0 cm]
Paketets höjd 1.8 in [4.5 cm]
Fraktvikt (förpackning) 12.2 oz [345.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet
1 - Flyttbara ställ
1 - SATA-datakabel
1 - SATA till LP4-adapter
1 - Paket med installationsskruvar
1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.