

3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack zonder Lade voor 2,5 inch Harde Schijven

Productcode: HSB225SATBK



Met het HSB225SATBK 3,5 inch SATA Mobile Rack kunt u twee 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III - 6 Gbps) harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) in een beschikbare/ongebruikte 3,5 inch floppy drive bay installeren.

Via het mobile rack hebt u direct en gemakkelijk toegang tot de inhoud van de harde schijf, dankzij het gemakkelijke "montageloze/uitwerp"mechanisme waardoor u de schijven niet meer in een tray hoeft te installeren - een tijdbesparende oplossing voor het direct verwijderen en plaatsen van schijven, bijv. bij het bouwen van een eigen systeem of integratie in in een rek gemonteerde systemen of industriële omgevingen.

Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Voor extra veiligheid is het mobile rack gemaakt van UL94 V-0 kunststof en voorzien van vergrendelbare bay-kleppen om het per ongeluk of ongeoorloofd verwijderen van omwisselbare harde schuiven te voorkomen. De hot swap bay is ook een perfecte aanvulling voor het maken van een image van het besturingssysteem en elke andere taak waarvoor direct toegang moet worden verkregen tot grote datahoeveelheden. De hot swap bay biedt alles wat u nodig hebt om belangrijke projecten te versnellen, terwijl u toch een betrouwbare opslagoplossing behoudt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Zorg voor een maximale opslagcapaciteit op een computer, door twee 2,5 inch schijven te installeren in een enkele 3,5 inch bay
- Voor systeembouw / implementatie in het groot, waarbij het snel en efficiënt maken van images nodig is
- Voor het regelmatig testen van verschillende harde schijven

Eigenschappen

- Biedt plaats aan twee 2,5 inch SATA-schijven in één 3,5 inch bay
- Afsluitbare bays
- Bestand tegen meer dan 15.000 plaatsingen / verwijderingen
- Ontvlambaarheid met classificatie UL 94 V-0
- Duurzame stalen constructie
- LED-indicatoren voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Geen software of drivers nodig
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Certificaties	UL94 V-0 Rated Plastic
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in

Schijftype	SATA
Prestaties	
Hot-swappable	Ja
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
Temperatuuralarm	Nee
Connector(en)	
Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - SATA (7-polig, data)
	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software	
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Vrije 3,5 inch bay (voorzijde)
	2 x SATA-datapoorten
	1 x SATA-voeding vanaf computervoeding
Indicatoren	
LED-indicatoren	2 - Schijf power/activiteit (blauw-power, rood-activiteit)
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof

Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.9 in [15 cm]
Breedte product	3.9 in [10 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	8.8 oz [250 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.5 in [14 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.4 in [36 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 lb [0.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - Dubbele 2,5 inch Mobile Rack
	2 - SATA-datakabels
	2 - Sleuteltjes
	1 - Set schroeven
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.