

3,5" hyllfri hot swap SATA flyttbart ställ för dubbla 2,5" hårddiskar

Produkt ID: HSB225SATBK



Med det 3,5 tums bärbara SATA-racket HSB225SATBK kan du installera två 2,5 tums SATA-hårddiskar (SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) (HDD) eller solid state-hårddiskar (SSD) i ett ledigt 3,5 tums diskettfack

Det bärbara racket ger snabb och enkel åtkomst till hårddiskinnehåll med hjälp av en bekväm funktion som varken kräver montering eller utmatning som gör att man inte behöver installera hårddiskarna i en hylla - en tidssparande lösning för snabb borttagning och insättning till exempel när man bygger ett system eller för integrering i ett rackmonterat system eller i industriella miljöer.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontrollern för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

För extra säkerhet är det bärbara racket tillverkat i plast med flamskyddsnivå UL94 V-0 och utrustat med låsbara fackluckor som hjälper till att förhindra att de borttagbara hårddiskarna inte tas bort av misstag eller utan godkännande. Dessutom är racket det perfekta tillbehöret vid utveckling av operativsystem och andra uppgifter där man behöver kunna komma åt stora datavolymer när man är på språng. Hot swap-facket ger dig allt du behöver för att utföra viktiga projekt samtidigt som du har en pålitlig lagringslösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Maximera en dators lagringskapacitet genom att göra det möjligt att installera två 2,5 tums hårddiskar i ett enda 3,5 tums fack
- När man bygger eller utvecklar flera system och har behov av snabb och effektiv hårddiskspeglings med minimalt driftstoptid
- Passar för regelbundna tester eller utvärderingar av olika hårddiskar

Funktioner

- Kan ta upp till två 2,5 tums SATA-hårddiskar i ett enda 3,5 tums hårddiskfack
- Låsbara hårddiskluckor
- 15 000+ inläkningshastighet
- Flamskyddsnivå UL 94 V-0
- Hållbar stålkonstruktion
- Varje fack har LED-lampor som visar ström/aktivitet
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöd för hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD) med 2,5 tums formfaktor
- Inga drivrutiner eller program behövs
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Rättsliga godkännanden	UL94 V-0 Rated Plastic
Antal enheter	2

	Enhetsstorlek	2.5in
	Enhetstyp	SATA
Prestanda	Hot swap-förmåga	Ja
	Inläkningshastighet	15,000 Cycles
	Temperaturlarm	Nej
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - SATA (7-stifts, data)
		1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgängligt 3,5" frontfack
		2 x SATA-dataportar
		1 x SATA ström från systemnätaggregat
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Driftström/aktivitet (blå-ström, röd-aktivitet)
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Luftfuktighet	8~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål och plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd	5.9 in [15 cm]
Produktbredd	3.9 in [10 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	8.8 oz [250 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.5 in [14 cm]
Paketets bredd	6.5 in [16.5 cm]
Paketets höjd	1.4 in [36 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dubbelt 2,5 tums bärbart rack
	2 - SATA-datakablar
	2 - Tangenter
	1 - Skruvsats
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.