

Rack amovible / Backplane sans tiroir de 5,25" pour 2x HDD / SSD SATA de 2,5"/3,5"  
avec ventilateur et échange à chaud

N° de produit: HSB2535SATBK



La face arrière amovible pour 2 lecteurs HSB2535SATBK permet d'installer et d'échanger rapidement des lecteurs depuis l'avant de votre ordinateur, en transformant une baie 5,25 pouces en interface SATA/SAS échangeable permettant de connecter un disque dur (HDD) SATA de 3,5 pouces et/ou un disque dur SATA ou un lecteur à état solide (SSD) de 2,5 pouces.

La baie de disque dur interface avec SATA/SAS pour donner deux baies de disque dur sans tiroir, et peut être montée sur toute baie en façade de 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Grâce à ses leviers d'éjection, il est possible d'installer et de retirer facilement les lecteurs de l'ordinateur, ce qui constitue un moyen pratique de créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être conservées, archivées ou consultées par un moyen d'accès portable.

Pour plus de polyvalence, la face arrière prend en charge des interfaces SATA et SAS, ce qui est idéal pour l'intégration d'un système d'entreprise. En outre et pour éviter les pannes de lecteurs, la baie assure une excellente ventilation grâce à son ventilateur intégré et à son boîtier d'aluminium perforé.

Le modèle HSB2535SATBK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux systèmes – Utilisation d'une baie échangeable à chaud dans un système maître permettant de copier le système d'exploitation Windows sur plusieurs disques durs vierges, dans le cadre d'un processus de construction de système.

- Environnements de TI dans lesquels il est nécessaire de rapidement insérer et remplacer des disques durs sans boîtier pour HDD externe
- Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage amovible
- Créez une solution de stockage hybride associant un lecteur à état solide pour la vitesse et un disque dur ordinaire pour profiter de sa capacité de stockage supérieure (comme Hyperduo)

## Spécifications techniques

- Tiroirs de disques individuels de 2,5 pouces et 3,5 pouces
- Conforme aux spécifications de format 5,25 pouces
- Modèle sans tiroir prenant en charge l'échange à chaud
- Construction robuste en aluminium.
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- LED d'alimentation/activité pour chaque disque.
- Prend en charge les disques durs de format 2,5 pouces et 3,5 pouces
- Prend en charge les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Touche de verrouillage	Oui
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	50 mm
Interface	SATA
Nombre de disques	2
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SAS & SATA
Installation du disque	Amovible

Nombre de baies 2,5 pouces	1
Nombre de baies 3,5 pouces internes	1
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (3,5 pouces)  Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To (2,5 pouces)
Cycle d'insertion	10,000

---

#### Connecteur(s)

Connecteurs de disque	SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne)
Connecteurs hôte	SATA (7 broches , données)  LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	DEL d'activité du HDD/SSD 2,5 pouces  DEL d'activité du HDD 3,5 pouces
----------------------	--

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Température de	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)



stockage

Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	5.8 in [14.8 cm]
Largeur du produit	7.2 in [18.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [42.0 mm]
Poids du produit	18.6 oz [528.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	2.1 in [54.0 mm]
Poids brut	24.5 oz [693.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Face arrière pour disque dur SATA de 2,5/3,5 pouces
	Câble SATA de 45 cm
	Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA
	Clé pour baie
	Ensemble de vis pour l'installation
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

