

5,25" trayless hotswappable mobiel rekbackplane met dubbele bay voor 2,5" en 3,5" SATA-/SAS-HDD of -SSD met ventilator

Productcode: HSB2535SATBK



Dankzij de HSB2535SATBK verwijderbare backplane met 2 schijven kunt u snel schijven installeren en hotswappen vanaf de voorkant van uw computer door een 5.25" bay in een hot-swappable SATA/SAS-interface te veranderen. Hierdoor kunt u een 3.5" SATA harde schijf (HDD) en/of een 2,5" SATA harde schijf of solid-state drive (SSD) aansluiten.

Met twee trayless harde-schijfbays fungeert de harde-schijfbay als een interface met SATA en kan worden gemonteerd in elke 5,25" front bay, waardoor een hot-swappable mobiel rek wordt verkregen. De bay heeft uitwerphendels waarmee schijven snel in en uit het computersysteem kunnen worden aangebracht en verwijderd, waardoor u gemakkelijk back-ups kunt maken die kunnen worden verwijderd voor veilige opslag, archivering of externe mobiele toegang.

Voor extra veelzijdigheid biedt de backplane ondersteuning voor zowel SATA- als SAS-interfaces en is een ideale accommodatie voor bedrijfssysteemintegratie. Om uitval van de schijf te voorkomen voorziet de bay in een uitstekende warmteverspreiding met een ingebouwde ventilator en gesleufde aluminium behuizing.

De HSB2535SATBK wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Imaging - voor systeembouwers of bij het configureren van nieuwe systemen - gebruik het mobile rack in het hoofdsysteem om snel een Windows besturingssysteem te kopiëren naar meerdere lege harde schijven
- IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is
- Voeg een hot-swap bay toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- Creëer een hybride opslagoplossing met een solid-state drive voor snelheid en een standaard harde schijf voor meer opslagcapaciteit zoals hyperduo

Eigenschappen

- Individuele 2,5" en 3,5" schijftrays
- Voldoet aan 5,25" kleine-vormfactorespecificatie
- Trayless design voor hotswapondersteuning
- Stevige aluminium constructie
- Ondersteuning voor SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Ondersteuning voor 2,5" en 3,5" vormfactor-SATA harde schijven
- Ondersteuning voor SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 50 mm

Interface	SATA
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	1
Aantal interne 3,5 inch bays	1
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven (3,5") Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven (2,5")
Aantal plaatsingen	10,000

Connector(en)

Schijfaansluitingen	2 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)
Hostaansluitingen	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) 2 - SATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - 2,5" HDD/SSD-activiteits-LED 1 - 3,5" HDD-activiteits-LED
-----------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Lengte product	5.8 in [14.8 cm]
Breedte product	7.2 in [18.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]
Gewicht product	1.2 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	2.1 in [5.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2,5/3,5" SATA-HDD-backplane
	2 - 45 cm SATA-kabel
	1 - LP4-naar-SATA-voedingsadapterkabel
	2 - Baysleutel
	1 - Installatieschroevenset
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.