

Dubbelt 5,25" hyllfritt flyttbart bakpanelställ för 2,5" och 3,5" SATA/SAS-HDD eller SSD med fläkt och hot swap-funktion

Produkt ID: HSB2535SATBK



Den HSB2535SATBK löstagbara bakpanelen för 2 enheter gör att du snabbt kan installera och hot swappa enheter från datorns framsida genom att göra om ett fack på 5,25" till ett SATA/SAS-gränssnitt med hot swap-funktion så att du kan ansluta en 3,5" SATA-hårddisk (HDD) och/eller en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet (SSD).

Hårddiskfacket samverkar med SATA/SAS och ger två hyllfria hårddiskfack som kan monteras i ett 5,25" fack på framsidan för att ge ett flyttbart ställ med hot swap-funktion. Facken har utmatningsspakar med vilka enheter snabbt kan installeras och tas bort från datorsystemet, vilket gör att du på ett enkelt kan skapa säkerhetskopior som kan ställas undan för förvaring, arkivering eller extern åtkomst.

För ännu mer mångsidighet har bakpanelen stöd för både SATA- och SAS-gränssnitt, ett idealiskt hjälpmedel för systemintegration för bolag. Dessutom har facket utmärkt värmeavledning med en inbyggd fläkt och aluminiumhölje med springor för att förhindra enhetsfel.

HSB2535SATBK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Imaging – för systembyggare eller för konfigurering av nya system – använd hot swap-facket i mastersystemet för att snabbt kopiera Windows OS till flera tomma hårddiskar som en del av systemets uppbyggnadsprocess
- IT-miljöer där du snabbt behöver sätta in/byta ut hårddiskar utan behov av externa HDD-kabinett
- Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för säkerhetskopiering
- Skapa en hybridlagringslösning med en SSD-enhet för hastighet och en standard hårddisk för större lagringskapacitet som HyperDuo

Funktioner

- Individuella enhetsfack på 2,5" och 3,5"
- Kompatibel med specifikationen för liten formfaktor på 5,25"
- Hyllfri design för hot swap-stöd
- Solid aluminiumkonstruktion
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- LED för ström och aktivitet för varje enhet
- Stöd för SATA-hårddiskar med formfaktor på 2,5" och 3,5"
- Stöd för SAS revision I/II (3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 50 mm
Gränssnitt	SATA

Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SAS & SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	1
Antal interna 3,5 tums fack	1
Fläktlagerstyp	Kullager

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbit/s
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar (3,5") på upp till 4 TB 7200 RPM För närvarande testad med hårddiskar (2,5") på upp till 1 TB 7200 RPM
Inläkningshastighet	10,000

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Värdkontakter	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) 2 - SATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - LED för 2,5" HDD/SSD-aktivitet 1 - LED för 3,5" HDD-aktivitet
-----------------	--

Miljö

Drifttemperatur	-5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH

Utseende

Produktlängd	5.8 in [14.8 cm]
Produktbredd	7.2 in [18.3 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.2 cm]
Produktvikt	1.2 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2,5/3,5" SATA HDD-bakpanel
	2 - 45 cm SATA-kabel
	1 - LP4 till SATA-strömkabeladapter
	2 - Facknyckel
	1 - Paket med installationsskruvar
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.