

3-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Productcode: HSB320SATBK



Met dit 3-bay SATA mobile rack kunt u in slechts enkele seconden 3,5 inch SATA harde schijven omwisselen.

Het mobile rack is een tijdbesparende opslagoplossing en heeft drie trayless SATA hard drive bays, waardoor u seriële ATA harde schijven kunt hot-swappen, maar zonder de schijven op trays te moeten aansluiten voor gebruik of te moeten loskoppelen voor vervanging.


Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Het mobile SATA hot swap rack ondersteunt max. drie harde schijven en neemt slechts twee 5,25 inch drive bays in een hostcomputer in beslag, waardoor de ruimte in de computer optimaal wordt benut. Het mobile rack/backplane ondersteunt SATA HDD-snelheden tot 6,0 Gbps en is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Gebruikt u terabyte harde schijven? Stel uw harde schijf en waardevolle data niet onnodig bloot aan warmte!

De HSB320SATBK heeft twee ingebouwde 40 mm ventilatoren, die de warmte die bij normaal schijfgebruik ontstaat continu afvoeren. Dit is vooral belangrijk bij opslagschijven met een groter volume en sneller "draaiende" schijven (d.w.z. 7200 tpm), omdat het schijfgebruik daardoor wordt geoptimaliseerd en zo de integriteit van de opgeslagen data kan worden behouden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- High-end workstations
- Imaging - voor systeembouwers of bij het configureren van nieuwe systemen - gebruik het mobile rack in het hoofdsysteem om snel een Windows besturingssysteem te kopiëren naar meerdere lege harde schijven
- IT-omgevingen waar men snel verwisselbare harde schijven moet kunnen plaatsen / vervangen - geen bescherming nodig van de harde schijf vanwege mobiliteit
- Serial ATA servers en opslagsystemen
- Serial ATA opslagarrays
- Netwerkopslag (NAS)
- Bedrijven die IDE/parallele ATA harde schijven vervangen door SATA harde schijven

Eigenschappen

- Sluit drie SATA-schijven aan in de ruimte van twee 5,25 inch bays
- Ontwerp zonder lade: schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
- Interne rubber schokdempers
- Stevige aluminium constructie
- Bestand tegen meer dan 10.000 plaatsingen / verwijderingen
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Ventilatoren	2 - 40 mm
	Aantal stations	3
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SATA
Prestaties		
	Geluidsniveau	24 dBA
	Hot-swappable	Ja
	Aantal plaatsingen	10, 000+ Cycles
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	3 - SATA (7-polig, data)
		3 - SATA voeding (15-polig)
	Hostaansluitingen	3 - SATA (7-polig, data)
		3 - SATA voeding (15-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	3 - Schijf power
		3 - Schijfactiviteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Vochtigheid	Gebruik - 5% - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
		Opslag - 5% - 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	7.6 in [19.4 cm]
Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte product	3.3 in [8.5 cm]
Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	10.6 in [26.8 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	8.6 in [21.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 5,25 inch SATA hot-swappable bay zonder lade
	3 - Kabel van SATA naar LP4 Molex + LED
	3 - SATA-kabel
	1 - Set schroeven
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.