

3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Productcode: HSB3SATSASBA



Met de HSB3SATSASBA verwijderbare 3-drive backplane kunt u snel 3,5 inch schijven installeren en hot-swappen vanaf de voorkant van uw computer, door twee 5,25 inch bays te veranderen in een hot-swappable interface voor de aansluiting van max. drie 3,5 inch SATA of SAS harde schijven (HDD).

Voor extra veelzijdigheid kan de hard drive bay worden verbonden met SATA I/II/III en SAS I/II harde schijven, een ideale oplossing voor bedrijfssysteemtoepassingen.

Voor een snelle en veilige installatie en verwijdering van schijven is de backplane voorzien van uitwerphendels en een toetsblokkeringsfunctie. Om storingen van harde schijven te voorkomen, is de bay uitgerust met een ventilator voor uitstekende warmteafvoer en heeft het een geventileerde robuuste aluminium behuizing.

De HSB3SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Beeldvorming - voor nieuw gebouwde of geconfigureerde systemen kunt u de hot-swappable bay in uw mastersysteem gebruiken om het Windows-besturingssysteem snel naar meerdere lege harde schijven te kopiëren
- Voeg een hot-swappable bay toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare

back-upoplossing

- IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is

Eigenschappen

- Stevige aluminium constructie
- Toetsblokkeringsfunctie
- Ingebouwde ventilator
- Bay met 3 schijven
- Kan in twee 5,25 inch drive bays worden geïnstalleerd
- Trayless design voor hotswapondersteuning
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
- UL VO ontvlambaarheidsclassificatie
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Vergrendeling	Ja
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	70 mm
Interface	SATA
Aantal stations	3
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SAS & SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch	3

bays

Lagertype ventilator Hulslager

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven

Algemene specificaties Ventilatorspecificaties:
Toerental: 3000 tpm +10%
Luchtstroom: 27,60 CFM (bij een statische druk van nul)
Geluidsniveau: 26,72 dB-A

Connector(en)

Schijfaansluitingen SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)

Hostaansluitingen SATA (7-polig, data)
SATA voeding (15-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren Voeding-LED
Activiteits-LED van schijf 1
Activiteits-LED van schijf 2
Activiteits-LED van schijf 3

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart



Type behuizing	Aluminium
Lengte product	7.6 in [19.4 cm]
Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte product	3.3 in [85.0 mm]
Gewicht product	30.5 oz [865.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.0 in [25.3 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3 SATA HDD backplane
	45 cm SATA-kabel
	Baysleutel
	Handleiding
	Installatieschroevenset

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

