

Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

N° de produit: HSB430SATBK



Ce rack mobile SATA 4 baies vous permet d'échanger des disques durs Serial ATA 3,5 pouces (SATA, SATA II, SATA III – 6 Gb/s) en quelques secondes.

Solution de stockage permettant d'économiser du temps, le rack mobile offre quatre baies de disque dur SATA sans tiroir, vous offrant la possibilité d'échanger à chaud des disques durs Serial ATA sans avoir à les monter sur des tiroirs à des fins de déploiement ou à les démonter pour les remplacer.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Prenant en charge jusqu'à quatre disques durs, le rack échangeable à chaud SATA ne peut contenir que deux baies de disque 5,25 pouces dans un ordinateur hôte, optimisant le rapport espace/efficacité de l'ordinateur. Le rack mobile/la face arrière est entièrement compatible avec les installations RAID, garantissant ainsi une performance et une polyvalence optimales pour les applications de stockage améliorées.

Vous utilisez des disques durs d'un téraoctet ou plus ? N'exposez pas votre disque dur et vos précieuses données à une chaleur inutile !

Le HSB430SATBK est doté de deux ventilateurs 40 mm intégrés qui répartissent la chaleur accumulée, générée par le fonctionnement normal de disque. Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour les disques de stockage de plus grand volume et les disques aux vitesses plus élevées (soit 7 200 tr/min), car elle permet de mieux utiliser le disque et de préserver ainsi l'intégrité des données stockées.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de travail.
- Permet de remplacer ou de mettre à jour une ancienne face arrière IDE doté d'une face arrière SATA.
- Concepteurs systèmes qui doivent réinstaller des images sur plusieurs disques simultanément et rapidement.
- Environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans protection externe pour les disques après leur retrait.
- Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d'un faisceau de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système.

Spécifications techniques

- Permet l'installation d'au plus quatre disques SATA sur trois baies 5,25 pouces.
- Conception sans tiroir : les disques ne sont pas montés dans des tiroirs/boîtiers distincts.
- Supports d'absorption de choc en caoutchouc.
- Construction robuste en aluminium.
- Cycle d'insertion supérieur à 10 000.
- LED d'alimentation/activité pour chaque disque.
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	40 mm
Nombre de disques	4

Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA

Performance

Niveau de bruit	24 dBA
Capacité échange à chaud	Oui
Cycle d'insertion	10, 000+ Cycles

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	SATA (7 broches , données)
	Alimentation SATA (15 broches)
Connecteurs hôte	SATA (7 broches , données)
	Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation du disque
	Activité du disque

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humidité	Fonctionnement - Humidité relative de 5~85 % sans condensation
	Stockage - 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------



Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	7.6 in [19.4 cm]
Largeur du produit	5.7 in [14.6 cm]
Hauteur du produit	5.0 in [12.6 cm]
Poids du produit	3.2 lb [1.4 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Package Height	8.6 in [21.8 cm]
Poids brut	3.2 lb [1.4 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Baie SATA à échange à chaud sans tiroir 5,25 pouces
	Câble SATA
	Câble SATA vers LP4 Molex + DEL
	Ensemble de vis
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

