

4-Bay 3,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Productcode: HSB430SATBK



Met dit 4-bay SATA mobile rack kunt 3,5 inch seriële ATA (SATA, SATA II, SATA III - 6 Gbps) harde schijven in slechts enkele seconden omwisselen.

Het mobile rack is een tijdbesparende opslagoplossing en heeft vier trayless SATA hard drive bays, waardoor u seriële ATA harde schijven kunt hot-swappen, maar zonder de schijven op trays te moeten aansluiten voor gebruik of te moeten loskoppelen voor vervanging.


Om de prestatie te maximaliseren en de volle snelheid van uw SATA III harde schijven te benutten, ondersteunt deze HDD backplane SATA III voor transmissiesnelheden tot 6 Gbps in combinatie met een compatibele controller.

Het mobile SATA hot swap rack ondersteunt max. vier harde schijven en neemt slechts drie 5,25 inch drive bays in een hostcomputer in beslag, waardoor de ruimte in de computer optimaal wordt benut. Het mobile rack/backplane is volledig compatibel met RAID-installaties voor maximale prestaties en veelzijdigheid voor verbeterde opslagtoepassingen.

Gebruikt u terabyte harde schijven? Stel uw harde schijf en waardevolle data niet onnodig bloot aan warmte!

De HSB430SATBK heeft twee ingebouwde 40 mm ventilatoren, die de warmte die bij normaal schijfgebruik ontstaat continu afvoeren. Dit is vooral belangrijk bij opslagschijven met een groter volume en sneller "draaiende" schijven (d.w.z. 7200 tpm), omdat het schijfgebruik daardoor wordt geoptimaliseerd en zo de integriteit van de opgeslagen data kan worden behouden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg extra hot-swappable bays toe aan een server of workstation
- Vervang of upgrade een oudere IDE-backplane met een SATA-backplane
- Systeembouwers die snel images moeten maken voor veel schijven tegelijk
- Omgevingen waar schijven regelmatig moeten worden vervangen / verwijderd, zonder dat er na verwijdering externe bescherming voor de schijven nodig is
- Het kunnen vervangen / verwijderen van afzonderlijke schijven uit een opslagarray met weinig of geen systeemuitval

Eigenschappen

- Sluit vier SATA-schijven aan in de ruimte van twee 5,25 inch bays
- Ontwerp zonder lade: schijven worden niet gemonteerd in een aparte lade / behuizing
- Interne rubber schokdempers
- Stevige aluminium constructie
- Bestand tegen meer dan 10.000 plaatsingen / verwijderingen
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt 3,5 inch SATA harde schijven
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja

	Ventilatoren	2 - 40 mm
	Aantal stations	4
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SATA
Prestaties		
	Geluidsniveau	24 dBA
	Hot-swappable	Ja
	Aantal plaatsingen	10, 000+ Cycles
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	4 - SATA (7-polig, data) 4 - SATA voeding (15-polig)
	Hostaansluitingen	4 - SATA (7-polig, data) 4 - SATA voeding (15-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - Schijfactiviteit 4 - Schijf power
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Vochtigheid	Gebruik - 5% - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend Opslag - 5% - 95%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart

Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	7.6 in [19.4 cm]
Breedte product	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte product	5.0 in [12.6 cm]
Gewicht product	3.1 lb [1.4 kg]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Package Height	8.6 in [21.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - 5,25 inch SATA hot-swappable bay zonder lade 4 - Kabel van SATA naar LP4 Molex + LED 4 - SATA-kabel 1 - Set schroeven 1 - Handleiding
Garantiebepalingen	
Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.